

# 止め金

## STOPPER PLATES




## AC-1025-E・AC-1025-L


ステンレス製

## AC-25-E・AC-25-L

鉄製



作動図 Operation drawings



[AC-1025-E-1・2・11・12・15]  
AC-25-E-1・2・11・12・15

[AC-1025-E-3・4・14]  
AC-25-E-3・4・14

## [AC-1025-E]

- 材質: ステンレス鋼板(SUS304)

- 表面仕上: バレル研磨

- 納期: 標準在庫品

- Material: Stainless steel plate(SUS304)
- Finish: Barrel polishing

## [AC-25-E]

- 材質: 冷間圧延鋼板(SPCC)

- 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

- 納期: 標準在庫品

- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	W <sub>1</sub>	□W <sub>2</sub>	R	φd	板厚 Plate thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
AC-1025-E-1	●	3D	100	72	28	20	25	10	8	4.5	3	63	02078	¥400	30個～	¥384
AC-1025-E-2	●	3D									2	42	02079	¥310	30個～	¥298
AC-1025-E-3	●	3D	84	62	22	15	24	8	7	4.2	3	52	02080	¥330	30個～	¥317
AC-1025-E-4	●	3D									2	34	02081	¥290	30個～	¥278
AC-1025-E-11	●	2D/3D	128	28	20	25	10	8	4.5	3	85	03596	¥250	30個～	¥240	
AC-1025-E-14	●	2D/3D	122	100	22	15	24	8	7	4.2	2	55	03597	¥170	40個～	¥163
AC-25-E-1	●	2D/3D	100	72	28	20	25	10	8	4.5	3.2	70	01738	¥100	50個～	¥96
AC-25-E-2	●	3D									2.3	50	01739	¥100	50個～	¥96
AC-25-E-3	●	2D/3D	84	62	22	15	24	8	7	4.2	3.2	56	03201	¥100	50個～	¥96
AC-25-E-4	●	2D/3D									42	101740	¥60	50個～	¥58	
AC-25-E-4S	●	3D	74	52							2.3	04285	¥55	50個～	¥53	
AC-25-E-11	●	2D/3D	128	100	28	20	25	10	8	4.5	3.2	78	03594	¥130	50個～	¥125
AC-25-E-12			150	122							99	04643	¥170	50個～	¥164	
AC-25-E-14	●	2D/3D	122	100	22	15	24	8	7	4.2	2.3	48	03595	¥90	50個～	¥87
AC-25-E-15	●		150	122	28	20	25	8	8	4.5	3.2	100	04644	¥170	50個～	¥164

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

## [AC-1025-L-1～AC-1025-L-2-20] ロッドリンク ROD LINK


- 材質: ステンレス鋼板(SUS304)

- 表面仕上: バレル研磨

- 納期: 標準在庫品

- Material: Stainless steel plate(SUS304)

- Finish: Barrel polishing



※大量のご注文は更にお安くなります。

## [AC-25-L] ロッドリンク ROD LINK

- 材質: 冷間圧延鋼板(SPCC)

- 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

- 納期: 標準在庫品

- Material: Cold rolled steel (SPCC)

- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

## [AC-1025-L]


- 材質: ステンレス鋼板(SUS304)

- 表面仕上: バレル研磨

- 納期: 標準在庫品

- Material: Stainless steel plate(SUS304)

- Finish: Barrel polishing



※AC-1025-Lは3mmです。  
3mm for AC-1025-L.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	H	□W	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
AC-1025-L-1-10	●	2D/3D	10	10	53.5	04279	¥170	40個～	¥163
AC-1025-L-1-20	●	2D/3D	20	10	66.7	04280	¥210	40個～	¥202
AC-1025-L-2-10	●	2D/3D	10	8	55	04281	¥170	40個～	¥163
AC-1025-L-2-20	●	2D/3D	20	8	69.2	04282	¥210	40個～	¥202

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	H	□W	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
AC-1025-L-1	●	2D/3D	10	51	04200	¥190	40個～	¥182	
AC-1025-L-2	●	2D/3D	8	54	04201	¥190	40個～	¥182	
AC-25-L-1	●	2D/3D	10	55	21172	¥80	50個～	¥76	
AC-25-L-2	●	2D/3D	8	57	21082	¥70	50個～	¥68	

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

▲: RoHS指令に対応可能です。

ハンドル・取手  
つまみ・周辺機器

クレモン  
ローラー  
締り  
特装密閉  
ハンドル

フリーザー<sup>密閉</sup>  
平面  
スイング  
ギア式

平面  
ハンドル  
ポップ  
ハンドル  
リフト  
ハンドル  
アジャスト  
ハンドル

ラッチ式  
スナッチ  
リンク

フック式  
ロック  
ハンドル  
L型  
ハンドル  
T型  
ハンドル

丸型  
小型  
押ボタン  
取手  
つまみ

STOPPERS/RODS  
ジョイント  
リンク  
ワイヤ

TAKIGEN  
総合 24  
649