



19" RACK


COD.
05373
RACK CABINET, 30U, D: 640 MM, RAL 9005
 Armadio rack, 30U, P: 640 mm, RAL 9005

Max load <i>Carico Max</i>	150 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	19" Accessories - <i>Accessori</i>
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 9005

19" rack cabinet, depth 640 mm, self-assembly kit, made of steel plate, finished RAL9005. This new series of rack enables you to simplify and optimise logistic by using only two sides to obtain different sizes racks. As a matter of fact if you want to obtain racks exceeding 18 units it is sufficient to put one side on another. If you combine them you can obtain not only 12 and 18 base model racks, but also 24, 30 and 36 units racks. The sides are united by means of the conjunction plate that commands connection. After the two sides are united you can also use the 6 security screws that definitely fix the two lateral sides. In order to facilitate the rack installation an instruction manual will be included in the packaging. The rack is composed of one base: (L545/P:640mm) with 4 attachments with M10 thread; one roof (L545/P:640mm); two sides with 19" punched holes and vent slots; four adjustable levelling feet; set of mounting hardware including 2 conjunction plates; instruction manual. To facilitate transport and to reduce costs of shipment, this item is supplied ready for assembly in separate cartons. Standard assembly time: 15 minutes.

Armadio rack 19" componibile di profondità 640mm, interamente realizzato in lamiera d'acciaio in colore RAL9005. Questa nuova serie di rack permette di semplificare ed ottimizzare la logistica utilizzando solamente due fiancate per ottenere rack di diverse dimensioni. Per ottenere infatti rack di unità superiori a 18 è sufficiente sovrapporre le fiancate di 12 e 18. Combinandole, si possono così ottenere oltre ad armadi di 12 e 18U anche rack di 24, 30 e 36 unità. L'unione delle fiancate si ottiene grazie alla staffa di congiunzione che ne guida l'accoppiamento. Una volta unite le fiancate, sono previste anche 6 viti di sicurezza che fissano definitivamente i due fianchi laterali. Per facilitare l'installazione del rack, nell'imballo sarà inserito un manuale di istruzioni. Il rack è composto di: una base (L545/P:640mm) con 4 attacchi filettati M10; un coperchio (L545/P:640mm); due fiancate con passo 19" con due montanti di rinforzo ed aperture per la ventilazione; due staffe per sovrapporre le fiancate; quattro piedini di livellamento; set minuteria di assemblaggio. Per facilità di trasporto e riduzione dei costi di spedizione, l'articolo viene consegnato pronto per l'assemblaggio in più colli. Tempo standard di montaggio dell'armadio 15 minuti.

 Wheels available | *Ruote disponibili*
COD.
02018

COD.
02020


COD.
02021


USABLE HEIGHT Altezza utile	CODE Codice	NET WEIGHT Peso netto	MASTER PACK Unità di imballo	MOUNTING HEIGHT Altezza interna	EXTERNAL HEIGHT* Altezza esterna*	INTERNAL DEPTH Profondità interna	EXTERNAL DEPTH Profondità esterna
12U	05370	29,63 kg	0,060 m³, 31,83 kg	532 mm	578 mm	535 mm	640 mm
18U	05371	36,54 kg	0,076 m³, 38,90 kg	800 mm	846 mm	535 mm	640 mm
24U	05372	44,26 kg	0,094 m³, 47,07 kg	1064 mm	1110 mm	535 mm	640 mm
30U	05373	51,17 kg	0,110 m³, 54,10 kg	1332 mm	1378 mm	535 mm	640 mm
36U	05374	58,08 kg	0,126 m³, 61,18 kg	1600 mm	1646 mm	535 mm	640 mm

* EXTERNAL HEIGHT DIMENSION WITHOUT WHEELS OR FEET/ALTEZZA ESTERNA MISURATA SENZA RUOTE O PIEDINI.



05388 COD. 05388 WITH OPTIONAL WHEELS 02018
cod. 05388 con ruote opzionali 02018



HOW TO ORDER | Come ordinare:



USABLE HEIGHT Altezza utile	RACK ONLY Solo rack		RACK WITH FRONT DOOR/S Rack con porta/e anteriore/i		RACK WITH REAR PANEL Rack con pannello posteriore		RACK WITH FRONT DOOR/S AND REAR PANEL Rack con porta/e e pannello posteriore	
12U	05370	2*	05375	3*	05380	3*	05385	3*
18U	05371	2*	05376	3*	05381	3*	05386	3*
24U	05372	3*	05377	4*	05382	4*	05387	4*
30U	05373	3*	05378	4*	05383	4*	05388	4*
36U	05374	3*	05379	4*	05384	4*	05389	4*

COD.05375 - COD.05376 ITEMS WITH SINGLE FRONT DOOR | Modelli con porta singola
2* SUPPLIED IN 2 CARTONS - *Articolo composto da 2 colli*
3* SUPPLIED IN 3 CARTONS - *Articolo composto da 3 colli*
4* SUPPLIED IN 4 CARTONS - *Articolo composto da 4 colli*



COD. | RACK CABINET, 18U, RAL 9005, D: 540 MM
00519 | Armadio rack, 18U, RAL 9005, P: 540 mm

Max load <i>Carico Max</i>	150 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	19" Accessories - <i>Accessori</i>
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 9005

Rack cabinet, depth 500mm, self-assembly kit, made of steel plate, finished RAL9005, composed of:

- one base (L:534/D:500mm) with 4 attachments with M10 thread;
- one roof (L:534/D:500mm);
- two sides with vertical 19" punched holes and vent slots;
- four adjustable levelling feet;
- set of mounting hardware;
- assembly instruction;

This rack accepts cable systems and 19" rack mount equipment. The complete integration with all the 19" rack mounting accessories offers the possibility to create most different solutions in networking and for laboratories. To facilitate transport and to reduce costs of shipment, this item is supplied ready for assembly. Standard assembly time: 15 minutes.

Armadio rack, profondità 400mm, kit pronto per l'assemblaggio, realizzato completamente in lamiera d'acciaio, verniciato RAL9005, composto di:

- *una base (L:534/P:400mm) con 4 attacchi filettati M10;*
- *un coperchio (L:534/P:400mm)*
- *due fiancate con passo 19" verticale e serie di aperture per ventilazione;*
- *quattro piedini di livellamento;*
- *set minuteria di assemblaggio;*
- *istruzione di assemblaggio;*

Questo armadio consente di allestire con sicurezza i sistemi di cablaggi e componenti 19". L'integrazione completa con tutti gli accessori 19" rack permettono le più differenti soluzioni di rete e per laboratori. Per facilità di trasporto e riduzione dei costi di spedizione, l'articolo viene consegnato pronto per l'assemblaggio. Tempo standard di montaggio dell'armadio: 15 minuti. Tempo standard di montaggio dell'armadio 15 minuti.

Wheels available | *Ruote disponibili*

COD. | 
02018

COD. | 
02020


COD. | 
02021

COD. | 
02019 (MAX 18U)



USABLE HEIGHT Altezza utile	CODE Codice	NET WEIGHT Peso netto	MASTER PACK Unità di imballo	MOUNTING HEIGHT Altezza interna	EXTERNAL HEIGHT* Altezza esterna*	INTERNAL DEPTH Profondità interna	EXTERNAL DEPTH Profondità esterna
8U	00521	20 kg	0,036 m³, 21,5 kg	360 mm	400 mm	435 mm	540 mm
12U	00520	24,10 kg	0,040 m³, 25,5 kg	538 mm	578 mm	435 mm	540 mm
18U	00519	29,80 kg	0,059 m³, 31,5 kg	803 mm	843 mm	435 mm	540 mm
22U*2	00518	33,20 kg	0,059 m³, 35 kg	982 mm	1022 mm	435 mm	540 mm
26U	00517	40 kg	0,064 m³, 42,1 kg	1160 mm	1200 mm	435 mm	540 mm
32U	05304	49 kg	0,097 m³, 51,4 kg	1420 mm	1475 mm	435 mm	540 mm

* EXTERNAL HEIGHT DIMENSION WITHOUT WHEELS OR FEET/ALTEZZA ESTERNA MISURATA SENZA RUOTE O PIEDINI.



HOW TO ORDER | Come ordinare



USABLE HEIGHT Altezza utile	RACK ONLY Solo rack	RACK WITH FRONT DOOR/S Rack con porta/e anteriore/i	RACK WITH REAR PANEL Rack con pannello posteriore	RACK WITH FRONT DOOR/S AND REAR PANEL Rack con porta/e e pannello posteriore
8U	00521	01225	01226	01245
12U	00520	01224	01227	01244
18U	00519	01223	01228	01243
22U	00518	01222	01229	01242
26U	00517	01221	01230	01241
32U	05304	05305	05306	05307


COD.
00434
RACK CABINET, 18U, RAL 9005, D: 440 MM
 Armadio rack, 18U, RAL 9005, P: 440 mm

Max load <i>Carico Max</i>	150 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	19" Accessories - <i>Accessori</i>
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 9005

Rack cabinet, depth 400mm, self-assembly kit, made of steel plate, finished RAL9005, composed of:

- one base (L:534/D:400mm) with 4 attachments with M10 thread;
- one roof (L:534/D:400mm);
- two sides with vertical 19" punched holes and vent slots;
- four adjustable levelling feet;
- set of mounting hardware;
- assembly instruction;

This rack accepts cable systems and 19" rack mount equipment. The complete integration with all the 19" rack mounting accessories offers the possibility to create most different solutions in networking and for laboratories. To facilitate transport and to reduce costs of shipment, this item is supplied ready for assembly. Standard assembly time: 15 minutes.

Armadio rack, profondità 400mm, kit pronto per l'assemblaggio, realizzato completamente in lamiera d'acciaio, verniciato RAL9005, composto di:

- una base (L:534/P:400mm) con 4 attacchi filettati M10;
- un coperchio (L:534/P:400mm)
- due fiancate con passo 19" verticale e serie di aperture per ventilazione;
- quattro piedini di livellamento;
- set minuteria di assemblaggio;
- istruzione di assemblaggio;

Questo armadio consente di allestire con sicurezza i sistemi di cablaggi e componenti 19". L'integrazione completa con tutti gli accessori 19" rack permettono le più differenti soluzioni di rete e per laboratori. Per facilità di trasporto e riduzione dei costi di spedizione, l'articolo viene consegnato pronto per l'assemblaggio. Tempo standard di montaggio dell'armadio: 15 minuti.

Wheels available | *Ruote disponibili*

COD.
02018

COD.
02020

COD.
02021


COD.
02019 (MAX 18U)


USABLE HEIGHT Altezza utile	CODE Codice	NET WEIGHT Peso netto	MASTER PACK Unità di imballo	MOUNTING HEIGHT Altezza interna	EXTERNAL HEIGHT* Altezza esterna*	INTERNAL DEPTH Profondità interna	EXTERNAL DEPTH Profondità esterna
8U	00432	16,40 kg	0,029 m³, 17,5 kg	360 mm	400 mm	340 mm	445 mm
12U	00433	20,30 kg	0,032 m³, 21,5 kg	538 mm	578 mm	340 mm	445 mm
18U	00434	24,50 kg	0,048 m³, 26 kg	803 mm	843 mm	340 mm	445 mm
22U	00435	29,50 kg	0,048 m³, 31,2 kg	982 mm	1022 mm	340 mm	445 mm
26U	00436	34,60 kg	0,052 m³, 36,5 kg	1160 mm	1200 mm	340 mm	445 mm

* EXTERNAL HEIGHT DIMENSION WITHOUT WHEELS OR FEET/ALTEZZA ESTERNA MISURATA SENZA RUOTE O PIEDINI.



02019 COD. | RACK CABINET WITH OPTIONAL WHEELS
Armadio rack con ruote opzionali



HOW TO ORDER | Come ordinare:



USABLE HEIGHT Altezza utile	RACK ONLY Solo rack	RACK WITH FRONT DOOR/S Rack con porta/e anteriore/i	RACK WITH REAR PANEL Rack con pannello posteriore	RACK WITH FRONT DOOR/S AND REAR PANEL Rack con porta/e e pannello posteriore
8U	00432	01216	01235	01236
12U	00433	01217	01534	01237
18U	00434	01218	01233	01238
22U	00435	01219	01232	01239
26U	00436	01220	01231	01240



HI-TECH RACK CABINET, 18U, RAL 7035
01512 Armadio rack hi-tech, 18U, RAL 7035v

Max load <i>Carico Max</i>	200 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	19" Accessories - <i>Accessori</i>
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 7035

Hi-tech rack cabinet, self-assembly kit, made of steel plate, finished RAL7035. This rack accepts cable systems and 19" rack mount equipment, adapting the position of the vertical 19" rack strips in depth, according to the single project. The upright elements show M6 copper inserts for earthing. The complete integration with all the 19" rack mounting accessories offers the possibility to create most different solutions in networking and for laboratories. Fitted with 4 wheels Ø 75mm, two of them lockable. To facilitate transport and to reduce costs of shipment, this item is supplied ready for assembly. Standard assembly time: 20 minutes.

Armadio rack serie hi-tech, kit pronto per l'assemblaggio, realizzato completamente in lamiera d'acciaio, verniciato RAL7035. Questo armadio consente di allestire con sicurezza i sistemi di cablaggi e componenti 19", adattando, secondo le esigenze del progetto, la posizione dei montanti verticali con passo 19" in profondità. Gli elementi portanti sono predisposti con inserti M6 in rame per la messa a terra. L'integrazione completa con tutti gli accessori 19" rack permettono le più differenti soluzioni di rete e per laboratori. Per facilità di trasporto e riduzione dei costi di spedizione, l'articolo viene consegnato pronto per l'assemblaggio. Tempo standard di montaggio dell'armadio: 20 minuti.



Wheels available | *Ruote disponibili*

02018

02020

02021

02023

01842




HI-TECH RACK CABINET, 18U, RAL 7035
01512 Armadio rack hi-tech, 18U, RAL 7035v

Hi-tech rack cabinet, self-assembly kit, composed of:

- one base (L:595/D:525mm) with cable access (300x300mm) and 4 attachments with M10 thread;
- one roof (L:595/D:525mm) with cable access (200x100mm), provided to install up to 4 fans;
- two sides with vent slots;
- one all in one piece rear cover panel;
- one lockable steel door with plexiglass panel, which can be hung either left or right handed as desired;
- four "omega"-section bars for adjustment in depth of vertical rack strips;
- four "L"-section vertical 19" rack strips;
- four 90° fixing squares;
- four adjustable levelling feet;
- set of mounting hardware;
- assembly instruction;

Armadio rack serie hi-tech, kit pronto per l'assemblaggio, composto di:

- una base (L:595/P:525mm) con apertura passaggio cavi (300x300mm)
- e 4 attacchi filettati M10;
- un coperchio (L:595/P:525mm) con apertura passaggio cavi (200x100mm), predisposto per il montaggio di 4 ventole;
- due fiancate con serie di aperture per ventilazione;
- un pannello intero chiusura posteriore;
- una porta a battuta reversibile con finestra in plexiglas e chiusura a chiave;
- quattro profilati ad omega per scorrimento in profondità dei montanti rack verticali;
- quattro montanti verticali ad "L" con passo 19";
- quattro squadrette di fissaggio a 90°;
- quattro piedini di livellamento;
- set minuteria di assemblaggio;
- istruzione di assemblaggio.



USABLE HEIGHT Altezza utile	CODE Codice	NET WEIGHT Peso netto	MOUNTING HEIGHT Altezza interna	EXTERNAL HEIGHT* Altezza esterna*	INTERNAL DEPTH Profondità interna	EXTERNAL DEPTH Profondità esterna
12U	01511	37,6 kg	532 mm	616 mm	max. 450 mm	526 mm
18U	01512	46,5 kg	800 mm	884 mm	max. 450 mm	526 mm
22U	01513	53,3 kg	968 mm	1062 mm	max. 450 mm	526 mm
36U	01514	60,9 kg	1600 mm	1684 mm	max. 450 mm	526 mm
40U	01515	70,8 kg	1778 mm	1862 mm	max. 450 mm	526 mm

EXTERNAL HEIGHT DIMENSION WITHOUT WHEELS OR FEET
 ALTEZZA ESTERNA MISURATA SENZA RUOTE O PIEDINI.




COD. **07796** | PERFORATED RACK SHELF RAL 9005 1U
Ripiano rack forato RAL 9005 1U

Net weight <i>Peso netto</i>	2 kg
Max load <i>Carico Max</i>	10 kg
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 9005

Shelf for 19" rack cabinets, perforated metal plate, 1U

Ripiano per mobili rack 19" con lamiera forata, altezza 1 unità



COD. **07681** | PERFORATED RACK SHELF RAL 9005 2U
Ripiano rack forato RAL 9005 2U

Net weight <i>Peso netto</i>	2 kg
Max load <i>Carico Max</i>	10 kg
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 9005

Shelf for 19" rack cabinets, perforated metal plate, 2U

Ripiano per mobili rack 19" con lamiera forata, altezza 2 unità



COD. **07797** | PERFORATED RACK SHELF RAL 9005 3U
Ripiano rack forato RAL 9005 3U

Net weight <i>Peso netto</i>	2 kg
Max load <i>Carico Max</i>	10 kg
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 9005

Shelf for 19" rack cabinets, perforated metal plate, 3U

Ripiano per mobili rack 19" con lamiera forata, altezza 3 unità





cod.
05338

MIXER BOX TO FIX TO 19" RACK CABINET, 12U, RAL9005
Supporto mixer da fissare su rack 19", 12U, RAL9005

Net weight <i>Peso netto</i>	5,36 kg
Closed lenght <i>Ingombro</i>	290 mm
Max load <i>Carico Max</i>	10 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	19" accessories - <i>Accessori</i>
Tilt angle <i>Angolo di inclinazione</i>	50°
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	AL
Treatments <i>Trattamenti</i>	RAL 9005

Mixer box to fix 19" rack cabinet made in steel. The support is 3 Units high in the front part and 6 Units high in the back part. The support is internally 12 Units deep. This support can be assembled to any of our 19" racks, 545mm deep. It is very easy to install it: the top part of the rack has to be taken off and this accessory has to be installed. The fixing is very fast thanks to the 4 M6 screws. The installation of this accessory does not affect the stability and the solidity of the rack cabinet. The kit includes two lateral sides (L:45, P:545, 19" vertical rack), a back panel of 2U, a blind panel of 2U, and 20 screws for fixing the panels and the equipment. This product can be integrated with all accessories of our Rack 19" program.

Easy to fix. Standard time for assembling the support: 5 minutes.

Supporto per mixer 19" realizzato in lamiera d'acciaio. L'altezza del supporto è di 3 Unità nella parte anteriore e di 6 Unità nella parte posteriore. Il supporto nel suo interno sviluppa una profondità di 12Unità. Questo supporto può essere montato su uno qualunque dei nostro rack 19", di profondità 545mm. L'installazione è semplicissima: si toglie il top del rack e si installa questo accessorio. Il montaggio è molto rapido grazie alle 4 viti M6 di fissaggio al rack. L'installazione di questo accessorio non pregiudica né la stabilità né la solidità dell'armadio rack. Il kit comprende due fianchi laterali di L:45 mm e P:545 mm con passo 19" rack verticale, un pannello posteriore di 2U, un pannello cieco di 2U, e 20 viti per il fissaggio dei pannelli e delle apparecchiature. Tale prodotto è integrabile con tutti gli accessori del nostro programma Rack19".

Installazione facile. Tempo standard di montaggio del supporto: 5 minuti





02009

REAR RACK PANEL, 2U, VENTILATION, RAL 9005
Pannello rack posteriore, 2U, ventilazione, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	0,39 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	Rack 19"
Thickness <i>Spessore</i>	1,2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 9005

Rear 2U panel made of steel plate (1,2mm), punched for ventilation of rack, finished RAL9005.

Pannello posteriore 2U in lamiera d'acciaio (1,2mm), forato per ventilazione rack, RAL9005.



02010

REAR RACK PANEL, 8U, VENTILATION, RAL 9005
Pannello rack posteriore, 8U, ventilazione, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	1,53 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	Rack 19"
Thickness <i>Spessore</i>	1,2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 9005

Rear 8U panel made of steel plate (1,2mm), punched for ventilation of rack, finished RAL9005.

Pannello posteriore 8U in lamiera d'acciaio (1,2mm), forato per ventilazione rack, RAL9005.




02011

REAR RACK PANEL, 12U, VENTILATION, RAL 9005
Pannello rack posteriore, 12U, ventilazione, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	2,35 kg
Max load <i>Carico Max</i>	70 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	Rack 19"
Thickness <i>Spessore</i>	1,2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 9005

Rear 12U panel made of steel plate (1,2mm), punched for ventilation of rack, finished RAL9005.

Pannello posteriore 12U in lamiera d'acciaio (1,2mm), forato per ventilazione rack, RAL9005.





COD.	KIT REAR RACK PANEL
00550	Kit chiusura pannello posteriore
00551	
00552	
00553	
05432	
00554	
05433	
05356	
05434	

Our kit includes for each panel: 4 screws, 4 cage nuts, and 2 cables protection made in PVC.

Il nostro kit comprende per ogni pannello: 4 viti, 4 dadi in gabbia, 2 passacavi in PVC.



HOW TO ORDER | Come ordinare:

USABLE HEIGHT Altezza utile	CODE Codice	ITEM Articolo	PANEL 2U Pannello 2U	PANEL 8U Pannello 8U	PANEL 12U Pannello 12U
8U	00550	KIT REAR RACK PANEL, 8U, VENTILATION, RAL 9005 Kit chiusura posteriore per rack 8U, ventilazione, RAL 9005		1 PIECE Pezzo	
12U	00551	KIT REAR RACK PANEL, 12U, VENTILATION, RAL 9005 Kit chiusura posteriore per rack 12U, ventilazione, RAL 9005			1 PIECE Pezzo
18U	00552	KIT REAR RACK PANEL, 18U, VENTILATION, RAL 9005 Kit chiusura posteriore per rack 18U, ventilazione, RAL 9005	1 PIECE Pezzo	2 PIECES Pezzi	
22U	00553	KIT REAR RACK PANEL, 24U, VENTILATION, RAL 9005 Kit chiusura posteriore per rack 24U, ventilazione, RAL 9005			1 PIECE Pezzo
24U	05432	KIT REAR RACK PANEL, 22U, VENTILATION, RAL 9005 Kit chiusura posteriore per rack 22U, ventilazione, RAL 9005	1 PIECE Pezzo		2 PIECES Pezzi
26U	00554	KIT REAR RACK PANEL, 26U, VENTILATION, RAL 9005 Kit chiusura posteriore per rack 26U, ventilazione, RAL 9005	1 PIECE Pezzo	1 PIECE Pezzo	2 PIECES Pezzi
30U	05433	KIT REAR RACK PANEL, 30U, VENTILATION, RAL 9005 Kit chiusura posteriore per rack 30U, ventilazione, RAL 9005	1 PIECE Pezzo	2 PIECES Pezzi	1 PIECE Pezzo
32U	05356	KIT REAR RACK PANEL, 32U, VENTILATION, RAL 9005 Kit chiusura posteriore per rack 32U, ventilazione, RAL 9005		1 PIECE Pezzo	2 PIECES Pezzi
36U	5434	KIT REAR RACK PANEL, 36U, VENTILATION, RAL 9005 Kit chiusura posteriore per rack 36U, ventilazione, RAL 9005			3 PIECES Pezzi

19" RACK



cod.
06206
06207
06208
06209
06210

COUPLE "L" SECTION VERTICAL 19" RACK STRIPS, STEEL, RAL9005
Coppia angolari rack a "L" passo 19", in lamiera, RAL9005

Thickness | Spessore 1,5 mm
Materials | Materiali Fe
Treatments | Trattamenti ral 9005

CODE Codice	UNIT Unità	HEIGHT Altezza
06206	40U	1780 mm
06207	36U	1600 mm
06208	22U	980 mm
06209	18U	800 mm
06210	12U	535 mm




cod.
00542
RACK DOOR, 18U, PLEXIGLASS
 Porta rack, 18U, plexiglas

Link with | Collegamento con

Rack 19"

Thickness | Spessore

6 mm

Materials | Materiali

PLX

Lockable plexiglass front door (6mm) with rounded edges. Comes with two keys and a couple of matt nickel-plated hinges with a maximum opening of 170°, for fixing on 19" rack cabinets.

Porta anteriore rack in plexiglas (6mm) con angoli arrotondati. In dotazione serratura con due chiavi e coppia di cerniere nichelate opache con angolo di apertura max. 170°, per fissaggio su mobile rack 19".



HOW TO ORDER | Come ordinare:

USABLE HEIGHT Altezza utile	ITEM Articolo	CODE Codice	NET WEIGHT Peso netto	MASTER PACK Unità di imballo	HEIGHT Altezza	WIDTH Profondità
8U	DOOR-Porta	00540	1,20 kg	0,006 m³, 1,70 kg	350 mm	500 mm
12U	DOOR-Porta	00541	2,08 kg	0,009 m³, 2,68 kg	524 mm	500 mm
18U	DOOR-Porta	00542	2,90 kg	0,014 m³, 3,70 kg	790 mm	500 mm
22U	DOOR-Porta	00543	3,74 kg	0,017 m³, 4,59 kg	970 mm	500 mm
26U	DOOR-Porta	00544	4,25 kg	0,020 m³, 5,25 kg	1150 mm	500 mm



02017

COD.

SET OF LOCK AND RACK DOOR FIXING HINGES

Set cerniera e serratura per fissaggio porta rack

Net weight <i>Peso netto</i>	0,20 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	Rack 19"

Set composed of:

- lock with two keys
- pair of matt nickel-plated hinges with a maximum opening of 170°.

Set composto da:

- serratura con due chiavi;
- coppia di cerniere nichelate opache con angolo d'apertura max 170°.



01839

COD.

SET RACKMOUNT FASTENERS

Set fissaggio per rack

Net weight <i>Peso netto</i>	0,47 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	Rack 19"

Set rackmount fasteners composed of:

- one screw UNI 7687, M6x16mm,
- black galvanized;
- one polythene washer;
- one cage nut M6, yellow galvanized.

Set fissaggio per rack composto da:

- una vite UNI 7687, M6x16mm
- zincata nera;
- una rondella in polietene;
- un dado in gabbia M6, zincato giallo.





cod.
02008 | RACK FRAME, STEEL TUBE, 25U
Supporto rack, tubolare, 25U

Net weight <i>Peso netto</i>	18 kg
Closed length <i>Ingombro</i>	1250 mm
Footprint diameter <i>Diametro d'apertura</i>	610x550 mm
Max load <i>Carico Max</i>	150 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	19" accessories - <i>Accessori</i>
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 9005

Rack trolley distortion-resistant with fixed frame, made of steel tube (60x30x2 mm), and central "omega"-section uprights, finished RAL 9005. 22U rack space in front and 8U rack space in top section (20° tilted). This frame accepts cable systems and 19" rack mount equipment, maintaining accessibility for easy service and installation. The complete integration with all the 19" rack mounting accessories offers the possibility to create most different solution in networking and for laboratories. Fitted with 4 wheels ø 75 mm, two of them lockable. To facilitate transport and to reduce costs of shipment, this item is supplied semi assembled.

Standard assembly time: 10 minutes.

Supporto rack con telaio rigido ed antisvergolamento, realizzato con tubolare in acciaio (60x30x2 mm), completo di montante centrale ad omega, verniciato RAL 9005. La struttura è predisposta per l'alloggiamento verticale di 22U e di 8U sul piano superiore (inclinato di 20°).

Questo supporto consente di allestire con sicurezza i sistemi di cablaggi e componenti 19", mantenendo l'accessibilità da ogni lato agli apparecchi montati. L'integrazione completa con tutti gli accessori 19" rack permettono le più differenti soluzioni di rete e per laboratori. In dotazione 4 ruote ø 75 mm, di cui 2 con freno. Per facilità di trasporto e riduzione dei costi di spedizione, l'articolo viene consegnato semi-assemblato.

Tempo standard di montaggio del supporto: 10 minuti.





COD.
03252

WALL MOUNTING 19" RACK, 6U, RAL 9005 / RAL 7035
Armadio rack 19" da muro, 6U, RAL 9005 / RAL 7035

Max load <i>Carico Max</i>	10 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	19" ACCESSORIES - Accessori
Thickness <i>Spessore</i>	1,2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 9005

Racks 19" made of steel plate. Available, 4U, 6U and 8U high they are 200mm deep with rear keyhole slots for ease of fitting. Cable access is provided via 4 x 20mm diameter holes in base and roof, which come with plastic grommet blanks. External depth: 215mm; external width: 485mm.

Armadi rack 19", realizzati in lamiera d'acciaio. Disponibili in 4U, 6U e 8U rack, hanno una profondità di 200mm, sul retro sono situati dei fori per il montaggio a muro. 4 fori di 20mm sia nel coperchio e nella base consentono il passaggio cavi. In dotazione passacavi in PVC. Profondità esterna: 215mm; larghezza esterna: 485mm.



USABLE HEIGHT Altezza utile	CODE Codice	NET WEIGHT Peso netto	MOUNTING HEIGHT Altezza interna	EXTERNAL HEIGHT Altezza esterna	COLOR Colore
4U	03251	3,70 kg	180 mm	220 mm	RAL9005
6U	03252	4,10 kg	265 mm	305 mm	RAL9005
8U	03253	4,50 kg	355 mm	395 mm	RAL9005
4U	03255	3,70 kg	180 mm	220 mm	RAL7035
6U	03256	4,10 kg	265 mm	305 mm	RAL7035
6U	03257	4,50 kg	355 mm	395 mm	RAL7035

COD.
03260

MOUNTING ADAPTOR FOR 6U WALL RACK, RAL 9005 / RAL 7035
Pannello posteriore rack da muro 6U, RAL 9005 / RAL 7035

Max load <i>Carico Max</i>	10 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	19" ACCESSORIES - Accessori
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 9005

These mounting adaptors made of steel plate provide an easy method of mounting 19" wall racks and allow rear access to the mounted rack equipment by swivelling the rack, which can be hung either left or right handed as desired. Available for 4U, 6U and 8U high racks with black (RAL9005) or grey (RAL7035) finish. They all have 4 keyhole slots for ease of fitting. External depth: 55mm; external width: 485mm.

Questi pannelli posteriori, realizzati in lamiera d'acciaio facilitano il montaggio degli armadi rack da muro, consentendo l'accesso posteriore ai componenti aprendo il rack, il quale può essere attaccato a battuta reversibile. Disponibili per armadi rack da muro di 4U, 6U e 8U verniciati nero (RAL9005) o grigio (RAL7035). Tutti hanno dei fori per il montaggio a muro. Profondità esterna: 55mm; larghezza esterna: 485mm.



USABLE HEIGHT Altezza utile	CODE Codice	NET WEIGHT Peso netto	COLOR Colore
4U	03259	2,60 kg	RAL 9005
6U	03260	3,30 kg	RAL 9005
8U	03261	4,00 kg	RAL 9005
4U	03263	2,60 kg	RAL 7035
6U	03264	3,30 kg	RAL 7035
6U	03265	4,00 kg	RAL 7035

19" RACK



00536 | RACK SHELF, STEEL PLATE, 1U, RAL 9005 Ripiano rack, lamiera, 1U, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	2,20 kg
Max load <i>Carico Max</i>	20 kg*
Link with <i>Collegamento con</i>	Rack 19"
Thickness <i>Spessore</i>	1,2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 9005

Rack shelf made of steel plate (1,5 mm), finished RAL 9005, 1U, for accomodation of non-19" mounting equipment.

Ripiano rack in lamiera d'acciaio (1,5 mm), RAL 9005, 1U, per l'alloggiamento di apparecchiature sprovviste di attacchi 19".



00565 |



* Max load <i>Carico Max</i>	40 kg*
--------------------------------	--------

Using this accessory max 40kg

Con questo accessorio max 40kg

02046 | RACK SHELF, STEEL PLATE, 1U, RAL 7035 Ripiano rack, lamiera, 1U, RAL 7035

01911 | RACK SHELF, STEEL PLATE, 2U, RAL 9005 Ripiano rack, lamiera, 2U, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	2,35 kg
Max load <i>Carico Max</i>	20 kg*
Link with <i>Collegamento con</i>	omega uprights - <i>Montanti omega</i>
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	GALVANIZATION 9005 - <i>Zincatura 9005</i>

Rack shelf made of steel plate (1,5 mm), finished RAL 9005, 2U, for accomodation of non-19" mounting equipment.

Ripiano rack in lamiera d'acciaio (1,5 mm), RAL 9005, 2U, per l'alloggiamento di apparecchiature sprovviste di attacchi 19".



00565 |



* Max load <i>Carico Max</i>	40 kg*
--------------------------------	--------

Using this accessory max 40kg

Con questo accessorio max 40kg

01924 | RACK SHELF, STEEL PLATE, 2U, RAL 7035 Ripiano rack, lamiera, 2U, RAL 7035



03432 COD. RACK SHELF, 3U, STEEL PLATE, RAL 9005
Ripiano rack, 3U, in lamiera, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	2,70 kg
Max load <i>Carico Max</i>	20 kg*
Link with <i>Collegamento con</i>	Rack 19"
Thickness <i>Spessore</i>	1,5 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 9005

Rack shelf made of steel plate (1,5 mm), finished RAL 9005, 3U, for accomodation of non-19" mounting equipment.

Ripiano rack in lamiera d'acciaio (1,5 mm), RAL 9005, 3U, per l'alloggiamento di apparecchiature sprovviste di attacchi 19".



00565 COD.



* Max load | *Carico Max* 40 kg*

Using this accessory max 40kg

Con questo accessorio max 40kg

04686 COD. RACK SHELF, 3U, STEEL PLATE, RAL 7035
Ripiano rack, 3U, in lamiera, RAL 7035

00565 COD. COUPLE EQUIPMENT SUPPORT BRACKET, STEEL PLATE
Coppia angolari rack, in lamiera, per apparecchiature

Net weight <i>Peso netto</i>	0,056 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	omega uprights - <i>Montanti omega</i>
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	GALVANIZATION 9005 - <i>Zincatura 9005</i>

Pair of brackets made of steel plate (2mm), galvanized. These bars guarantee an additional support of "heavyweight" equipment. Fixed by coupling on 2omega2-section uprights.

Coppia di angolari in lamiera d'acciaio (2mm), zincati bianchi. Gli angolari offrono un sostegno supplementare alle apparecchiature pesanti, tramite ancoraggio ad innesto su montanti laterali ad omega.





04330 COD. | DRAWING OUT RACK SHELF, STEEL PLATE, 1U, RAL 9005
Piano rack estraibile, lamiera, 1U, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	4,70 kg
Max load <i>Carico Max</i>	20 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	Rack 19"
Thickness <i>Spessore</i>	1,5 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 9005

Drawing out rack shelf 1U, steel made (1,5mm). Its slides grant to apply equipment of 20kg. It 's very good solution for accommodation of non-19" mounting equipment.

Piano rack 19" ad 1U estraibile realizzato in lamiera d'acciaio (1,5mm). E' dotato di una guida testata per un carico massimo di 20kg. Ideale per l'alloggiamento di apparecchiature sprovviste di attacchi 19".



04340 COD. | DRAWING OUT RACK SHELF, STEEL PLATE, 1U, RAL 7035
Piano rack estraibile, lamiera, 1U, RAL 7035



cod.
01912

RACK DRAWER, 2U, LOCKABLE, RAL 9005
Cassetto rack, 2U, con serratura, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	6 kg
Max load <i>Carico Max</i>	20 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	Rack 19"
Thickness <i>Spessore</i>	1,5 / 2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 9005

Lockable rack drawer made of steel plate (1,5/2 mm) with telescopic slides, finished RAL 9005, 2U, for accomodation of tools, handbooks and small spare parts. Comes with two keys.

Cassetto rack in lamiera d'acciaio (1,5/2 mm) con guide telescopiche, RAL 9005, 2U, per conservare utensili, manuali d'istruzioni e piccoli componenti di riserva. Serratura con due chiavi in dotazione.



cod.
01921

RACK DRAWER, 2U, LOCKABLE, RAL 7035
Cassetto rack, 2U, con serratura, RAL 7035

cod.
04582

RACK DRAWER, 3U, LOCKABLE, RAL 9005
Cassetto rack, 3U, con serratura, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	7 kg
Max load <i>Carico Max</i>	20 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	Rack 19"
Thickness <i>Spessore</i>	1,5 / 2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	ral 9005

Lockable rack drawer made of steel plate (1,5/2 mm) with telescopic slides, finished RAL 9005, 3U, for accomodation of tools, handbooks and small spare parts. Comes with two keys.

Cassetto rack in lamiera d'acciaio (1,5/2 mm) con guide telescopiche, RAL 9005, 3U, per conservare utensili, manuali d'istruzioni e piccoli componenti di riserva. Serratura con due chiavi in dotazione.



cod.
04687

RACK DRAWER, 3U, LOCKABLE, RAL 7035
Cassetto rack, 3U, con serratura, RAL 7035



cod. **00529** | FRONT RACK COVER PANEL, 1U, RAL 9005
Pannello anteriore rack, 1U, cieco, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	0,15 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	AL
Treatments <i>Trattamenti</i>	Ral 9005

Front rack cover panel, 1U, made of aluminium (2mm), finished RAL9005, for blanking off unused sections.

Pannello cieco anteriore 1U in alluminio (2mm), RAL9005, per coprire le unità vuote.



cod. **02040** | FRONT RACK COVER PANEL, 1U, RAL 7035
Pannello anteriore rack, 1U, cieco, RAL 7035

Net weight <i>Peso netto</i>	0,27 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	AL
Treatments <i>Trattamenti</i>	Ral 9005

Front rack cover panel, 2U, made of aluminium (2mm), finished RAL9005, for blanking off unused sections.

Pannello cieco anteriore 2U in alluminio (2mm), RAL9005, per coprire le unità vuote.



cod. **02041** | FRONT RACK COVER PANEL, 2U, RAL 7035
Pannello anteriore rack, 2U, cieco, RAL 7035

cod. **00531** | FRONT RACK COVER PANEL, 3U, RAL 9005
Pannello anteriore rack, 3U, cieco, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	0,39 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	AL
Treatments <i>Trattamenti</i>	Ral 9005

Front rack cover panel, 3U, made of aluminium (2mm), finished RAL9005, for blanking off unused sections.

Pannello cieco anteriore 3U in alluminio (2mm), RAL9005, per coprire le unità vuote.



cod. **02042** | FRONT RACK COVER PANEL, 3U, RAL 7035
Pannello anteriore rack, 3U, cieco, RAL 7035



03226 COD. FRONT RACK COVER PANEL, 4U, RAL 9005
Pannello anteriore rack, 4U, cieco, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	0,53 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	AL
Treatments <i>Trattamenti</i>	Ral 9005

Front rack cover panel, 4U, made of aluminium (2mm), finished RAL9005, for blanking off unused sections.

Pannello cieco anteriore 4U in alluminio (2mm), RAL9005, per coprire le unità vuote.



03227 COD. FRONT RACK COVER PANEL, 4U, RAL 7035
Pannello anteriore rack, 4U, cieco, RAL 7035

03228 COD. FRONT RACK COVER PANEL, 5U, RAL 9005
Pannello anteriore rack, 5U, cieco, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	0,65 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	AL
Treatments <i>Trattamenti</i>	Ral 9005

Front rack cover panel, 5U, made of aluminium (2mm), finished RAL9005, for blanking off unused sections.

Pannello cieco anteriore 5U in alluminio (2mm), RAL9005, per coprire le unità vuote.



03229 COD. FRONT RACK COVER PANEL, 5U, RAL 7035
Pannello anteriore rack, 5U, cieco, RAL 7035



cod.
00567

FRONT XLR RACK PANEL, 1U, 8 HOLES, RAL 9005
Pannello anteriore rack, 1U, 8 fori XLR, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	0,14 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	AL
Treatments <i>Trattamenti</i>	Ral 9005

Front panel, 1U, made of aluminium
(2 mm), finished RAL 9005, for installation of
8 XLR-F connectors.

*Pannello anteriore 1U in alluminio
(2 mm), RAL 9005, per l'installazione di 8
connettori XLR-F.*



cod.
02043

FRONT XLR RACK PANEL, 1U, 8 HOLES, RAL 7035
Pannello anteriore rack, 1U, 8 fori XLR, RAL 7035

Net weight <i>Peso netto</i>	0,13 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	AL
Treatments <i>Trattamenti</i>	Ral 9005

Front panel, 1U, made of aluminium
(2 mm), finished RAL 9005, for
installation of 12 XLR-F connectors.

*Pannello anteriore 1U in alluminio
(2 mm), RAL 9005, per l'installazione di
12 connettori XLR-F.*



cod.
02044

FRONT XLR RACK PANEL, 1U, 12 HOLES, RAL 7035
Pannello anteriore rack, 1U, 12 fori XLR, RAL 7035

cod.
00569

FRONT XLR RACK PANEL, 1U, 16 HOLES, RAL 9005
Pannello anteriore rack, 1U, 16 fori XLR, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	0,12 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	AL
Treatments <i>Trattamenti</i>	Ral 9005

Front panel, 1U, made of aluminium
(2 mm), finished RAL 9005, for
installation of 16 XLR-F connectors.

*Pannello anteriore 1U in alluminio
(2 mm), RAL 9005, per l'installazione di
16 connettori XLR-F.*



cod.
02045

FRONT XLR RACK PANEL, 1U, 16 HOLES, RAL 7035
Pannello anteriore rack, 1U, 16 fori XLR, RAL 7035



cod.
00618 FRONT RACK VENTILATION PANEL, 1U, RAL 9005
Pannello anteriore rack, 1U, ventilazione, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	0,14 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	AL
Treatments <i>Trattamenti</i>	Ral 9005

Front panel, 1U, in aluminium (2 mm),
finished RAL 9005, punched for ventilation.

*Pannello anteriore 1U in alluminio (2 mm),
RAL 9005, forato per ventilazione.*



cod.
01857 FRONT RACK VENTILATION PANEL, 1U, RAL 7035
Pannello anteriore rack, 1U, ventilazione, RAL 7035

Net weight <i>Peso netto</i>	0,35 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"
Thickness <i>Spessore</i>	1,2 mm
Materials <i>Materiali</i>	AL
Treatments <i>Trattamenti</i>	Ral 9005

Front panel, 1U, made of steel plate
(1,2 mm), finished RAL 9005, punched,
for protection of projecting equipment.

*Pannello anteriore 1U in lamiera
d'acciaio (1,2 mm), RAL 9005, forato,
per la protezione di apparecchiature
sporgenti.*



cod.
02049 SECURITY RACK COVER, 1U, PUNCHED, RAL 7035
Pannello rack di protezione, 1U, forato, RAL 7035

cod.
02015 SECURITY RACK COVER, 2U, PUNCHED, RAL 9005
Pannello rack di protezione, 2U, forato, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	0,48 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"
Thickness <i>Spessore</i>	1,2 mm
Materials <i>Materiali</i>	AL
Treatments <i>Trattamenti</i>	Ral 9005

Front panel, 2U, made of steel plate
(1,2 mm), finished RAL 9005, punched,
for protection of projecting equipment.

*Pannello anteriore 2U in lamiera
d'acciaio (1,2 mm), RAL 9005, forato,
per la protezione di apparecchiature
sporgenti.*



cod.
02050 SECURITY RACK COVER, 2U, PUNCHED, RAL 7035
Pannello rack di protezione, 2U, forato, RAL 7035



cod. 02012 | SECURITY RACK COVER, 1U, PLEXIGLASS, RAL 9005
Pannello rack di protezione, 1U, plexiglas, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	0,41 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	Ral 9005

Front panel, 1U, made of steel plate (1,2 mm), finished RAL 9005, with plexiglass window, to protect equipment. Avoids un-authorised access.

Pannello anteriore 1U in lamiera d'acciaio (1,2 mm), RAL 9005, con finestra in plexiglass, per la protezione delle apparecchiature. Impedisce l'accesso non autorizzato.



cod. 02047 | SECURITY RACK COVER, 1U, PLEXIGLASS, RAL 7035
Pannello rack di protezione, 1U, plexiglas, RAL 7035

Net weight <i>Peso netto</i>	0,59 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	Ral 9005

Front panel, 2U, made of steel plate (1,2 mm), finished RAL 9005, with plexiglass window, to protect equipment. Avoids un-authorised access.

Pannello anteriore 2U in lamiera d'acciaio (1,2 mm), RAL 9005, con finestra in plexiglass, per la protezione delle apparecchiature. Impedisce l'accesso non autorizzato.



cod. 02048 | SECURITY RACK COVER, 2U, PLEXIGLASS, RAL 7035
Pannello rack di protezione, 2U, plexiglas, RAL 7035

cod. 03230 | SECURITY RACK COVER 3U, PLEXIGLASS, RAL 9005
Pannello rack di protezione, 3U, plexiglass, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	0,6 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	Ral 9005

Front panel, 3U, made of steel plate (1,2mm), finished RAL9005, with plexiglass window, to protect equipment. Avoids un-authorised access.

Pannello anteriore 3U in lamiera d'acciaio (1,2mm), RAL9005, con finestra in plexiglas, per la protezione delle apparecchiature. Impedisce l'accesso non autorizzato.



cod. 03231 | SECURITY RACK COVER 3U, PLEXIGLASS, RAL 7035
Pannello rack di protezione, 3U, plexiglass, RAL 7035



cod.
02016 FRONT PANEL 2U, "OMEGA" - STYLE, RAL 9005
Pannello anteriore rack, 2U, omega, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	1,08 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	Ral 9005

"Omega" - style front panel made of steel plate (2 mm), RAL 9005, 2U for fixing of power-box.

Pannello anteriore in lamiera d'acciaio (2 mm), RAL 9005, 2U ad omega per l'alloggiamento di power-box.



cod.
00539 SECURITY RACK COVER, 2U, PUNCHED, RAL 9005
Pannello rack di protezione, 2U, forato, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	2,40 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	RAL 9005 steel-plate - <i>pannello lamiera</i>

Front rack panel, 2U for power supply of 19" equipment, composed of:

- plastic housing
- 1 security switch, 16A;
- 1 control neon;
- 7 italian/german standard shuttered sockets, connected;
- 3 metres of multiplier isolated cable, PVC, 3x1,5mm² with crimped ends, ready for installation of plug;
- "omega"-style panel made of steel plate (2mm), finished RAL9005;

Pannello rack anteriore, 2U per alimentazione apparecchiature 19", composto da:

- *contenitore in plastica*
- *1 interruttore automatico magnetotermico, 16A;*
- *1 spia di segnalazione;*
- *7 prese standard ita/ted con schermi di sicurezza, completamente cablate;*
- *3 metri di cavo multipolare isolato in PVC, 3x1,5mm² con terminali crimpati, pronto per l'attacco della spina;*
- *pannello in lamiera d'acciaio (2mm), RAL9005, 2U ad omega..*



cod.
03602 FRONT RACK PANEL, 2U, POWER DISTRIBUTION, ECO-LINE, RAL 9005
Pannello rack anteriore, 2U, alimentazione, serie economica, RAL 9005

Net weight <i>Peso netto</i>	1,50 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	RAL 9005 steel-plate - <i>pannello lamiera</i>

Front rack panel, 2U for power supply of 19" equipment, composed of:

- plastic housing
- 1 switch, 16A;
- max power 3500 W;
- 4 german standard shuttered sockets and 3 italian standard shuttered sockets, connected;
- 1,5 metre of multiplier isolated cable, PVC, 3x1,5mm² with plug,
- "omega"-style panel made of steel plate (2mm), finished RAL9005;

Pannello rack anteriore, 2U per alimentazione apparecchiature 19", composto da:

- *contenitore in plastica*
- *1 interruttore 16A;*
- *potenza massima 3500 W;*
- *4 prese standard tedesco e 3 prese standard italiano, cablate;*
- *1,5 metri di cavo multipolare con spina;*
- *pannello in lamiera d'acciaio (2mm), RAL9005, 2U ad omega*





09777 COD. 19" 1U MULTIPLE SHUKO SOCKETS , 7 SLOTS
Rack presa multipla 7 prese shuko 1u

- nr. 7 shuko sockets compliant with DIN49440, 16A / 250 VA
- General power lighting switch on/off
- Light weight.
- It's included a cable 2m length (HO5VV-F3G 1,5 mm2) with shuko plug .
- Maximum thinness.
- Fixing also for half unit
- *nr. 7 prese tipo shuko 16A / 250VA in conformità alle normative DIN49440*
- *Interruttore generale di alimentazione ON/OFF*
- *Peso ultra leggero*
- *Comprende un cavo di lunghezza 2m (HO5VV-F3G 1,5 mm2) con presa shuko*
- *Massima compattezza*
- *E' possibile fissarla anche sulla mezza unità*



02019 COD. WHEEL, NYLON, Ø 50 MM THREAD M10X15
Ruota in nailon, ø 50 mm filetto M10x15

Net weight <i>Peso netto</i>	0,09 kg
Max load <i>Carico Max</i>	30 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"



02018 COD. WHEEL, RUBBER, Ø 50 MM THREAD M10X20
Ruota in gomma, ø 50 mm filetto M10x20

Net weight <i>Peso netto</i>	0,15 kg
Max load <i>Carico Max</i>	35 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"



02021 COD. WHEEL, RUBBER, Ø 75 MM NON-LOCKABLE M10X15
Ruota in gomma, ø 75 mm senza freno M10x15

Net weight <i>Peso netto</i>	0,24 kg
Max load <i>Carico Max</i>	50 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"



02020 COD. WHEEL, RUBBER, Ø 75 MM LOCKABLE M10X15
Ruota in gomma, ø 75 mm con freno M10x15

Net weight <i>Peso netto</i>	0,24 kg
Max load <i>Carico Max</i>	50 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	RACK 19"





02023 COD. WALL MOUNTING BRACKET RACK HI-TECH, RAL 7035
Staffa di fissaggio a muro rack hi-tech, RAL 7035

Net weight <i>Peso netto</i>	1,02 kg
Closed lenght <i>Ingombro</i>	595 mm
Max load <i>Carico Max</i>	50 kg
Link with <i>Collegamento con</i>	rack serie hi-tech
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	RAL 7035

Bracket made of steel plate (2mm)
"L"-section (595x60x60mm) with 2
ovals and two holes, finished RAL7035
to fix rack hi-tech on wall.

*Staffa in lamiera d'acciaio (2mm) a
"L" (595x60x60mm) con 2 asole e 2
fori, verniciata RAL7035 per fissaggio
rack hi-tech a parete.*



01841 COD. ADDITIONAL COUPLE OF "OMEGA"-SECTION 19" FOR HI-TECH RACK
Coppia di montanti angolari ad omega passo 19" per rack hi-tech

Link with <i>Collegamento con</i>	rack serie hi-tech
Thickness <i>Spessore</i>	2 mm
Materials <i>Materiali</i>	Fe
Treatments <i>Trattamenti</i>	RAL 7035

Additional couple of "omega"-section
19" rack strips with fixing holes, finished
RAL7035. Permits fixing in different
positions in depth on "omega"-section
horizontal strips. Guarantees additional
support for "heavyweight" equipment.


*Coppia di montanti angolari ad
omega a passo 19" supplementari
con fori per fissaggio su profilati ad
omega per scorrimento in profondità,
verniciati RAL7035. Questi montanti
consentono di alloggiare con sicurezza
apparecchiature con pesi elevati.*



USABLE HEIGHT Altezza utile	ITEM Articolo	CODE Codice	NET WEIGHT Peso netto	HEIGHT Altezza
12U	COUPLE RACK HI-TECH UPRIGHT, 12U, RAL7035 Coppia montante rack hi-tech, 12U, RAL7035	01841	1,40 kg	532 mm
18U	COUPLE RACK HI-TECH UPRIGHT, 18U, RAL7035 Coppia montante rack hi-tech, 18U, RAL7035	01842	2,10 kg	800 mm
22U	COUPLE RACK HI-TECH UPRIGHT, 22U, RAL7035 Coppia montante rack hi-tech, 22U, RAL7035	01843	2,60 kg	978 mm
36U	COUPLE RACK HI-TECH UPRIGHT, 36U, RAL7035 Coppia montante rack hi-tech, 36U, RAL7035	01844	4,20 kg	1600 mm
40U	COUPLE RACK HI-TECH UPRIGHT, 40U, RAL7035 Coppia montante rack hi-tech, 40U, RAL7035	01845	4,70 kg	1778 mm



Standing *Innovation*



COUNTRIES WHERE WE EXPORT DIRECTLY PAESI DOVE ESPORTIAMO DIRETTAMENTE

ALGERIA	CZECH REP.	IRAN	POLAND	OMAN
ARMENIA	DANIMARCA	IRELAND	PORTUGAL	SWEDEN
AUSTRALIA	DOMINICAN REP.	ISRAEL	QATAR	SWITZERLAND
AUSTRIA	EGYPT	LATVIA	ROMANIA	SYRIA
BELGIUM	ESTONIA	LEBANON	RUSSIA	NETHERLANDS
BOSNIA - - ERZEGOVINA	FINLAND	LIECHTENSTEIN	SAN MARINO	TUNISIA
BRAZIL	FRANCE	LITHUANIA	SAUDI ARABIA	TURKEY
CANADA	GERMANY	LUXEMBOURG	SLOVAKIA	U.A.E.
CROATIA	GREECE	MALTA	SLOVENIA	U.K.
CYPRUS	HUNGARY	MEXICO	SOUTH KOREA	U.S.A.
	INDIA	NORWAY	SPAGNA	



