

ワイヤージョイント WIRE JOINTS




AC-25-QY-1




AC-25-QY-2

[AC-25-QY-1]



[AC-25-QY-2]



AC-25-QY
ステンレス製

特 徵 Feature

- ロッド棒の長さを調整できます。
 - ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
 - The length of the rod can be adjusted.
 - The latch motions are not transmitted to the rod through the wire.

[AC-25-QY-1]

仕様 ●材質:ワイヤー部/ステンレス(SUS304)
端子部/快削黄銅棒(C3602BD)

[AC-25-QY-2]

仕様 ●材質:ワイヤー部/ステンレス(SUS304)
端子部/快削黄銅棒(C3602BD)
鉄製(SPCC)

- 表面仕上: 端子部／亜鉛めっきクローム処理(MFZn-C)
 - 使用荷重: 引張荷重／1.17kN
 - ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。
 - 標準在庫品
 - クイックブッシュは別売です。

[AC-25-QY-1]


- Material: Wire: Stainless steel (SUS304).
Terminal: Free cutting brass (C3602BD)

[AC-25-QY-2]

Specifications • Material: Wire: Stainless steel (SUS304). Terminal: Free cutting brass (C3602BD). Iron(SPCC)

- Finish: Terminal: Zinc plating chromate treatment. (MFZn-C)
 - Working load: Tensile load: 1.17kN
 - Specific use • Use the handle and latch together.
 - Remarks • The quick bushing is optional.

使用例 Example of application



商品番号 Product No.	RoHS 10/✓	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
						数量 Quantity	単価 Price
AC-25-QY-1	2D/3D		9	03018	¥800	25個～	¥768
AC-25-QY-2	2D/3D		6	03019	¥840	25個～	¥806

●・RoHS10指令対応品 ▲・RoHS10指令に対応可能です。※大量のご注文は更にお安くなります。