



**B-1851**  
ステンレス製


# リーフヒンジ

## LEAF HINGES



B-1851-3

[B-1851-3]



### 特徴 Feature

- 樹脂カラーをカール部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。
- ピンはナイロンナットで止めるため緩みません。
- 左右兼用型（ピン組替え）
- Resin collar is assembled, so that it rotates very smoothly.
- The pins are secured with nylon nut, so that it may not become lose.
- The product can be installed either left or right by changing the insertion direction of the pin.

仕様 • 材質: ステンレス鋼板(SUS304)

• 表面仕上: バフ研磨

• 軸径: φ10

用途 • 特装車・コンテナー

納期 • 標準在庫品

Specifications • Material: Stainless steel (SUS304)

• Finish: Buffing

• Axle diameter: φ10

Specific use • Specially equipped vehicles and containers

商品番号 Product No.	RoHS 10 2D/3D	CAD	蝶番1枚当りの 弾性限界(N·m)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
B-1851-3				280	1,220	11366	¥6,800 6個～	¥6,528

●: RoHS10指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS10指令に対応可能です。



**B**

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し  
蝶番

段付  
蝶番

クリーン  
ヒンジ

特装車  
蝶番

フリーザー<sup>®</sup>  
ヒンジ

特殊  
蝶番

トルク