


© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfertigungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



Aufschrift
Marking




1045.0182 μ

6111/250~40T100 30E3 15 RU

Herstellort/-jahr/-monat/-tag nach DIN EN 60062
place, year, month and day of production acc. to DIN EN 60062

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30



Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schaltbetaetigungskraft ≤ 0.7 N
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 0.1 N
release force

Differenzweg ≤ 0.7 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529 IP 67

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		⊙ = 0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10455502	Index b
									Original Din A4	Masstab SCALE 2:1			
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2					Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laenge LENGTH	Radien RADII			SCHNAPPSCHALTER Snap action switch		
							0-6 ± 0.1 ± 0.2						
							>6-15 ± 0.15 ± 0.3						
							>15-30 ± 0.2 ± 0.5						
							>30-70 ± 0.3 ± 10%						
							>70-120 ± 0.4						
							>120 ± 0.8						
									CAD: NX V6.0		MARQUARDT		
									gez./DRAWN BY 20.04.11 BRC				
									gepr./CHECKED BY				
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF						