




NUMBER
C-176274METRIC
三角板 (3-d ANGLE PROJECTION)

METRIC

PRINT DIST
単位、寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST




NOTES:

- PRODUCT SPEC.: 108-5302
REC CONTACT: 175152-□ (20-16AWG)
175151-□ (26-22AWG)
- MATING CONN. P/N
CAP HSG: 176285-□ (FREE HANGING)
176295-□ (PANEL MOUNT)
TAB CONTACT: 175150-□ (20-16AWG)
175149-□ (26-22AWG)
- INSTRUCTION SHEET: IS-503J

注:

- 通用製品規格: 108-5302
- 通用コンタクト型番
リセ・コンタクト: 175152-□ (20-16AWG)
175151-□ (26-22AWG)
- 嵌合相手側製品型番
キャップ・ハウジング: 176285-□ (宙吊りタイプ)
176295-□ (パネル取付タイプ)
タブ・コンタクト: 175150-□ (20-16AWG)
175149-□ (26-22AWG)
- 取扱説明書: IS-503J



黒 (BLACK)	6	176274-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)		↑ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	6	176274-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

										 TE Connectivity								
					組合電線断面積 (WIRE RANGE) — / — mm ² (AWG —)		覆層外径 (INSULATION DIA.) — / — mmφ		名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 6極 3.96mmピッチ プラグハウジング (2列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 6 Pos (DBL ROW)									
					材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)		仕上 (FINISH) — / —		一般公差		SIZE A3		LOC J		番号 (No.) C-176274			
B1	REVISED PER ECO-11-005924			RK	HMR	08APR11	DR. M. SHINDO 89 11/8		DE. M. SHINDO 89 11/8		10以下: ±0.2 10以上 30以下: ±0.25 30以上 100以下: ±0.3 角 度: ±3°		尺度 (SCALE) — / —		REV. B1		SHEET 1 OF 1	
LTR	変更 (REVISION RECORD)			DR	CHK	DATE	CHK. Y. FUJITA 89 11/8		APP. N. ONOUE 89 11/8									

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面