


AM-Verbinder



A



B

AM-Splices

Typ Type	Leiterquer- schnitts- bereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungs- halterung Insulation Diameter Range (mm)	Material- dicke Stock Thick- ness (mm)	Abmessung Dimension (mm) L	Material Material	Oberfläche Finish	Bestell-Nr. Part No.	Anmerkungen Notes
A	0,12–0,35	–	0,2	4,2	CuZn	vorverzinnt/pre-tin plated blank/plain	160725-1 160725-2	auch für gedruckte Schaltung verwendbar for pc board use
	0,20–0,70	–	0,25	2,0	CuZn	blank/plain	160727-3	
	0,30–0,75	–	0,32	3,2	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated verzinnt/tin plated	160660-1 160660-2 160660-3	spezielle Schichtdicke/Special plating thickness
	0,30–0,75	–	0,32	3,2	St	vernickelt/nickel plated	160660-5	
	0,4–1,3	–	0,5	6,9	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	140723-1 140723-2	
	0,4–1,3	–	0,5	5,7	St	vernickelt/nickel plated	140780-0	
	0,5–1,0	–	0,2	4,2	CuZn	blank/plain	160763-1	
	0,5–1,3	–	0,5	3,7	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	41974-0 41975-0	mit Rillen/with serrations
	0,75–2,30	–	0,5	6,9	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	140778-1 140778-2	
	0,75–2,30	–	0,5	6,9	St	vernickelt/nickel plated	140837-2	
	1,0–2,7	–	0,5	3,7	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	281174-1 281174-2	
	max. 1,4	–	0,4	1,6	CuZn	blank/plain	152365-1	
	2,6–6,1	–	0,64	5,7	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated	140792-1 140792-2	
	0,3–1,5	–	0,8	3,6	Cu	verzinnt/tin plated	41600-0	
	0,3–1,5	–	0,76	3,6	CuZn	blank/plain	60063-1	
B	0,4–1,3	–	0,4	1,7	CuZn	verzinnt/tin plated blank/plain	41313-0 41459-0	
	0,4–1,3	–	0,4	1,7	St	vorvernickelt/pre-nickel plated vernickelt/nickel plated vernickelt/nickel plated verzinnt/tin plated	151356-1 151356-2 160659-2 160659-3	
	0,7–1,6	–	0,4	1,6	CuZn	verzinnt/tin plated blank/plain	40862-0 41080-0	
	1,7–4,8	–	0,5	4,3	CuZn	blank/plain blank/plain blank/plain blank/plain	150563-1 150563-2 150629-1 150629-2	mit Rillen/with serrations mit Rillen, andere Spulung/with serrations, special reeling 45° Rillen/45° serrations 45° Rillen, andere Spulung/45° serrations, special reeling
	2,0–5,1	–	0,6	3,8	St	vernickelt/nickel plated	151313-2	