960 Slotted Screwdriver, With Precision Handle

Blade high alloy CVM steel. Single blister package.

Item No.	mm	Inch	mm	lbs.	pkg.
960 08	.8	1/32	40	.05	1
960 10	1.0	.039	40	.05	1
960 12	1.2	3/64	40	.05	1
960 15	1.5	1/16	40	.05	1
960 18	1.8	.070	40	.05	1
960 20	2.0	5/64	40	.05	1
960 25	2.5	3/32	50	.06	1
960 30	3.0	1/8	50	.06	1
960 35	3.5	9/64	60	.08	1
960 40	4.0	5/32	60	.08	1

961 Phillips Screwdriver, with Precision Handle

Blade high alloy CVM steel. Single blister package.

Item No.	Size	mm	lbs.	pkg.
961 02	000	40	.05	1
961 00	00	40	.05	1
961 05	0	50	.07	1
961 10	1	60	.08	1

963 Hex Metric Screwdriver, Precision Handle

Blade high alloy CVM steel. Single blister package.

Item No.	mm	mm	lbs.	pkg.
963 07	.71	40	.05	1
963 09	.89	40	.05	1
963 13	1.3	40	.05	1
963 15	1.5	50	.06	1
963 20	2.0	50	.06	1
963 25	2.5	60	.07	1
963 30	3.0	60	.07	1

963 Hex Inch Screwdriver, Precision Handle

Blade high alloy CVM steel. Single blister package.

Item No.	Inch	mm	lbs.	pkg.
963 07	.028	40	.05	1
963 09	.035	40	.05	1
963 13	.050	40	.05	1
963 16	1/16	50	.06	1
963 20	5/64	50	.06	1
963 23	3/32	60	.07	1
963 27	7/64	60	.07	1
963 31	1/8	60	.08	1

964 Ball End Hex Inch Precision Drivers

Blade CVM steel. In single blister package.

Item No.	Inch	mm	lbs.	pkg.
964 13	.050	40	.05	1
964 16	1/16	50	.06	1
964 19	5/64	50	.06	1
964 23	3/32	50	.06	1
964 27	7/64	60	.08	1
964 31	1/8	60	.08	1
964 36	9/64	60	.08	1
964 39	5/32	60	.08	1

964 Ball End Hex Metric Precision Drivers

Blade high alloy chrome-vanadium-molybdenum steel. In single blister package.

Item No.	mm	mm	lbs.	pkg.
964 13	1.3	40	.05	1
964 15	1.5	50	.06	1
964 20	2.0	50	.06	1
964 25	2.5	60	.07	1
964 30	3.0	60	.08	1

965 Nut Driver Metric Precision Drivers

Blade high alloy CVM steel. Single blister package.

Item No.	mm	mm	lbs.	pkg.
965 10	1.5	60	.06	1
965 15	1.8	60	.06	1
965 20	2.0	60	.06	1
965 25	2.5	60	.07	1
965 30	3.0	60	.07	1
965 32	3.2	60	.07	1
965 35	3.5	60	.08	1
965 40	4.0	60	.08	1
965 45	4.5	60	.08	1
965 50	5.0	60	.08	1
965 55	5.5	60	.09	1
965 60	6.0	60	.09	1
965 70	7.0	60	.10	1

965 Nut Driver Inch Precision Drivers

Blade high alloy CVM steel. Single blister package.

Item No.	Inch	mm	lbs.	pkg.
965 23	3/32	60	.07	1
965 27	7/64	60	.08	1
965 31	1/8	60	.07	1
965 36	9/64	60	.08	1
965 39	5/32	60	.08	1
965 47	3/16	60	.08	1
965 56	7/32	60	.09	1
965 63	1/4	60	.10	1

967 TORX® Screwdriver, With Precision handle

Blade high alloy chrome-vanadium-molybdenum steel. In single blister package.

Item No.	Size	mm	lbs.	pkg.
967 03	T3	40	.05	1
967 04	T4	40	.05	1
967 05	T5	40	.05	1
967 06	T6	40	.05	1
967 07	T7	40	.05	1
967 08	T8	40	.06	1
967 09	T9	50	.07	1
967 10	T10	50	.07	1
967 15	T15	60	.08	1
967 20	T20	60	.09	1