







TIN LEAD PART NUMBER

SHELL	A±0.38	B±0.12	C±0.10	D±0.25 0	E±0.07	PART NUMBER	PART NUMBER
09	30.81	24.99	16.96	16.79	10.96	D09P24B4GV00	D09P24B6GV00
15	39.14	33.32	25.18	25.12	19.18	D15P24B4GV00	D15P24B6GV00
25	53.03	47.04	39.12	38.84	33.12	D25P24B4GV00	D25P24B6GV00
37	69.32	63.50	55.68	55.30	49.68	D37P24B4GV00	D37P24B6GV00
						200 Mating cycles	500 Mating cycles

LEAD FREE PART NUMBER

SHELL	A±0.38	B±0.12	C±0.10	D±0.25 0	E±0.07	PART NUMBER	PART NUMBER
09	30.81	24.99	16.96	16.79	10.96	D09P24B4GV00LF	D09P24B6GV00LF
15	39.14	33.32	25.18	25.12	19.18	D15P24B4GV00LF	D15P24B6GV00LF
25	53.03	47.04	39.12	38.84	33.12	D25P24B4GV00LF	D25P24B6GV00LF
37	69.32	63.50	55.68	55.30	49.68	D37P24B4GV00LF	D37P24B6GV00LF
						200 Mating cycles	500 Mating cycles

PC card drilling dimensions(after plating)

(thickness 2.40±0.20mm)



GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS:

SEE DRAWING C01-8646-0000

mat'l. code –				surface ISO 1302	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection	product family D-SUB
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified			title MALE CONNECTOR DELTA D ST straight,solder type
H	ELX-I-18884	AB	2014/09/24	angles 0°±2°	linear .0±.0.1 / .00±0.1 / .000±0.1	MM	
						scale 2:1	
				dr	LELEON 1992/09/14		dwg no C01-8646-0107 sheet 1 of 1 size A3
				engr	ALIAS BABU 2014/09/24		
				chr	MITHUN PAUL 2014/09/24		
				appd	BIJU K PAUL 2014/09/24		type Product Customer Drawing
sheet index	revision	H					
	sheet	1					

form: A3

FCIconnect.com
Copyright FCI