

SINGLE | SMD 24V IP20

- Hochwertiges flexibles LED Modul
- Helle und farbstabile Lichtperformance
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich
- Unkomplizierte Montage mittels rückseitigem 3M Klebeband


- High-quality flexible LED module
- Bright and colorstable lightperformance
- Ideal for indoor and outdoor light applications
- Easy to Install - 3M glue at the backside



Für Montage- und Sicherheitshinweise siehe www.ledxon.de/downloads / For assembly- and safety information see www.ledxon.com/downloads

Dimensions in mm

Betriebsspannung DC / Voltage	24 V (+ -5%)
max. Leistung pro Meter / Wattage per meter*	4.5 W / m
max. Leistung pro Segment / Wattage per segment*	0.45 W / Segment
LED Bauform / LED type	SMD 3528
LED Rastermaß / LED pitch	20 mm
LED pro Meter / LED per meter	50
Schnittbreich / Step length	100 mm / 5 LED
Abmessung L x B x H / Dimensions L x W x H	5000 mm x 12 mm x 2.2 mm
Abstrahlwinkel / Angle	120°
Schutzart / Ingress protection	IP20
Dimmung / Dimming	Voltage reduction / PWM
Betriebstemperatur / Operating temperature	-20°C - +40°C



Artikelbez. Discription	Art.-Nr. Part.-No.	Lichtfarbe Light colour	Color temp. (K)* Wavelength (nm)*	Lumen / m* Luminance / m	CRI*
Single SMD IP20 24VDC	9009103	ww	2400K	318lm	75**
Single SMD IP20 24VDC	9009033	ww	2700K	336lm	75**
Single SMD IP20 24VDC	9009098	nw	4000K	354lm	75**
Single SMD IP20 24VDC	9009032	cw	6500K	372lm	75**
Single SMD IP20 24VDC	9009037	red	623nm	150lm	-
Single SMD IP20 24VDC	9009036	yellow	592nm	150lm	-
Single SMD IP20 24VDC	9009035	green	525nm	276lm	-
Single SMD IP20 24VDC	9009034	blue	470nm	180lm	-

*Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen. Die angegebenen Werte je Meter können ggf. abweichen, da im Einzelfall das Vielfache der Segmente nicht einen Meter ergibt. / Technical variations possible, based on production tolerances. The indicated rating per meter can variate, if in the particular case the multiples of the segments is not one meter.

**Möglich auch mit 90CRI / Also available with 90 CRI

Bitte achten Sie auf ausreichende Kühlung des LED Bandes! / Please ensure sufficient cooling of the LED strip!