NUMMER K726519	ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR	**VERTRAULICH** UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE NUR MIT GENEHMIGUNG DURCH AMP DEUTSCHLAND GMBH	ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH ©COPYRIGHT 1988 AMP DEUTSCHLAND GMBH ALLE RECHTE VORBEHALTEN
VERWENDET FÜR _			
WAR NR. _			
CAD-ORIGINAL ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN			

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
1	Text hinzu	10.04.90	M.T.
–	–	–	–
–	–	–	–



(1)
Geeignet für die Kontakte:
JUNIOR-TIMER
JUNIOR-POWER-TIMER
STANDARD-TIMER
STANDARD-POWER-TIMER

Bemerkungen

1. Schrift DIN 1451-H2 erhaben
2. Schrift DIN 1451-H4 erhaben
3. Herstellland
4. Verpackt als Klingensatz in AMP-Musterbeutel mit 726519-4 gekennzeichnet

	STÜCK	POS.	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE / FARBE
726 518-1 (4)	1	7	Klinge	Fahllehrenstahl	blank
	2	6	Scheibe 3.2 DIN 433	St	verzinkt
	2	5	Innensechskantschr.M3x8	St	geschwärzt
	2	4	Mutter M3 DIN 934	St	verzinkt
726 506-1 (4)	2	3	Klinge	Federbandstahl 0.5	gehärtet, blank
	2	2	Abdeckkappe	Polyamid	grau
	1	1	Griff	Polyamid	grau
BESTELL-NR	726 519-4	726 519-5	GEZ. Trajkov 21.02.90	GEPR. Egenolf 21.02.90	

ZEICHNUNG GÜLTIG AB .....

AMP — AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany

BENENNUNG: Ausdrückwerkzeug für Timer-Kontakte

K

NICHT TOLERIERTE MASSE: ± 0.4, ± 1.5 | FORMAT: A3 | ZEICHNUNGS-NR.: 726519

MASSTAB: 2:1 | BLATT: 1 VON 1 | REV.: 1