



Klinkensteckverbinder nach JIS C 6560, 3,5 mm Jack connectors according to JIS C 6560, 3.5 mm Connecteurs jack suivant JIS C 6560, 3,5 mm

1502 03

Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560, 3,5 mm, 2-polig/mono, mit Öffner und Lötäugen, auch für Leiterplatten, für Rückseitenmontage

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PC GF
Kontakt	CuZn, vernickelt/versilbert
3. Mechanische Daten	
Steckkraft	5–20 N
Ziehkraft	4–20 N
Steckzyklen	≥ 5000
Kontaktierung mit	Klinkensteckern 1532 03, KLS 2, KLS 20, KLS 22, WKLS 2
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 20 mΩ
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω

