





Flachstecker DIN 46 244-A 2,8-0,8
(EN 61058 / EN 61210)



Aufschrift

Öffner 1-polig



Schalt-Betätigungskraft

1.5 bis 3.0 N

1019

Differenzweg

≤ 1.2 mm

6(2)/250~T85



Sockel braun

5A 125-250V AC

R57



Für Form und Lage				Allgemeintoleranzen UNTERLANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1019.5601	Index f	
										Original DIN A4	Maßstab SCALE 2:1				
FOR SHAPE AND LOC.				PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH	Radien RADII							
						0-6 ± 0.1	± 0.2								
Für Winkel FOR ANGLE ± 2° 						>6-15 ± 0.15	± 0.3								
						>15-30 ± 0.2	± 0.5								
						>30-70 ± 0.3									
						>70-120 ± 0.4		± 10%							
						>120-200 ± 0.8									
								0 10 20 30 mm							
c	23872	08.03.96	gue	g						CAD Medusa		Z	Schnappschalter		
b	22658	08.02.94	gue	f	29172	07.04.00	gue	gez./DRAWN BY 08.03.96 gue							
a				e	28044	08.07.99	pfu	gepr./CHECKED BY							
				d	24206	16.07.96	gue	Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gL.Nr.vom 21.11.83						MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY									