FIBOX
Enclosing innovations

all empty ABS 175/150 HT



Beispiel

Bestellzeichen:	ABS 175/150 HT	**EAN Code:**	6418074052360
Artikelnummer:	6081923	**E-Nummer:**	
Beschreibung:	Gehäuse ABS ▪ rauchgrau transparenter Deckel	Finland:	3435242
Anmerkungen:	hohes Unterteil	Dänemark:	8212023916
		Norwegen:	

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	**Länge**	**Breite**	**Höhe**
mm:	180	180	150
inch:	7.1	7.1	5.9

Materials:

Material:	all empty
Unterteilfarbe:	RAL 7035
Deckelfarbe:	Rauchgrau Polyamid
Deckelschraubenmaterial:	
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz
Dichtungsmaterial:	TPE

Temperatur Bereich:

Kurzzeit:	-40 ... 80 °C
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F

Zubehör:

MIV 175	Montageplatte
MIN 15	Tragschiene TS 15
MIV 15	Tragschiene TS 35
FP A 175/180	Frontplatte
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
FP 22046	Wandbefestigungslaschen

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 66/67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Zertfikate:

Fimko
Europe EN 62208: 2003
Gost R



© Fibox Oy, Die Angaben können ohne Ankündigung geändert werden (gedruckt: 11.6.2012)