

KA-1140-W  
ステンレス製

## 特徴 Feature

PAT.PEND.

- トリガーを握って回転させる安全機構です。
- 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 塩害対策(SUS304+コーティング)
- 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用
- 左右兼用型

- Trigger gripping and turning safety mechanism.
- The key may be inserted and removed when the lock is engaged at an angle of 360°.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Saltwater-resistance (SUS304 plus coating)
- Lock is a high-grade pin tumbler type.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様 •材質:ステンレス鋼錠物(SUS304)

- 表面仕上:メラミン樹脂焼付塗装  
(メタリックシルバー)

- 鍵番号:300

- 付属品:大ナット・ビスセット・キー2本

用途 •高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器

納期 •標準品...納期お問い合わせください

備考 •ダブルOリングの完全防水タイプも製作致します。

- 他のキーNo.も製作致します。

- SUS316も製作致します。

- 鍵なしも製作致します。

- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

Specifications •Material: Cast stainless steel (SUS304)

- Finish: Melamine resin baked (metallic silver)

- Key No.: 300


Accessories: Two keys, large nut and screws

Specific use •Highway control boards, outdoor equipment and vibration equipment

Remarks •It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.





KA-1140-W-1-1

KA-1140-W-3-1

キーNo.300  
Keyパネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

使用方法 Application method

(裏面)トリガーを握って回してください。  
(Rear)Grip the trigger and Turn it.

止め金  
Stopper plate

止め金は641~646ページの□10穴の中からお選びください。  
Select the stopper plate with 10-hole on page 641 to 646.

商品番号 Product No.	RoHS 10Y	CAD	備考 Remarks	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
										数量 Quantity	単価 Price
KA-1140-W-1-1		2D	鍵付き With lock	152	120	9.8	723	01300	¥16,000	5個~	¥15,200
KA-1140-W-2-1			鍵付き With lock	120	88	8.8	682	01301	¥15,000	5個~	¥14,250
KA-1140-W-3-1		2D	鍵付き With lock	102	70		673	01302	¥14,000	5個~	¥13,440

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



A

クレモン

ローラー  
締り特装密閉  
ハンドルフリーザー<sup>密閉</sup>

平面

スイング

平面  
ハンドルポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドルL型  
ハンドルT型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ