





SECTION "A-A"



SECTION "B-B"

注記

-  低接圧型コンタクト : 一般向け及び多極用
 高接圧型コンタクト : 高電流用及び強振動用
 金めっきは接触部のみとする

NOTES

- ▲ CONTACT TYPE, LOW PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
 ▲ CONTACT TYPE, HIGH PRESSURE TYPE
 (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
 ▲ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

A	H	5	光沢錫めっき(BRIGHT TIN-PL.)		1 - ↑ -9
		3	0.76μm最小金めっき(0.76μmMIN.Au-PL.)		1 - ↓ -3
		2	0.38μm最小金めっき(0.38μmMIN.Au-PL.)		1 - ↓ -2
A	OBSOLETE	5	光沢錫めっき(BRIGHT TIN-PL.)		1 - ↓ -9
		3	0.76μm最小金めっき(0.76μmMIN.Au-PL.)		↓ -3
		2	0.38μm最小金めっき(0.38μmMIN.Au-PL.)		
備考(REMARK)	接圧表示(ID-MARK)	めっきコード (PL ID NO)	仕上(FINISH)	A	型番(P/N) 175216-2
被点タイプ	(CONT. TYPE)				

		 TE Connectivity	
銅合電線部寸法 (WIRE RANGE) AWG 28-24 (0.08-0.2mmSQ)		絶縁外径 (INSULATION DIA.) 0.8-1.4 mmφ	
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金		仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照	
DR. 6/27/90 T-YONEBAYASHI		DE. 14 FEB '91 T-YONEBAYASHI	
CHK. 14 FEB '91 H. OBATA		APP. 14 FEB '91 S. MANABE	
名称 (NAME) "S" SIZE		(DYNAMIC SERIES REC. CONTACT, L/P) ダイナミックシリーズリセブタクルコンタクト L/P	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		SIZE B	LOC J
10mm ± : ±0.2 10mm以下 30mm以上 : ±0.25 30mm以下 100mm以上 : ±0.3 角 度 : ±3°		番号 (No.) 175216	
尺度 (SCALE) 5-1		REV. A3	SHEET 1 OF 1

A3	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	07 APR 11
LTR	變更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE