


K 20.40

**Rechteckiger Miniaturlautsprecher**

mit hoher Belastbarkeit und hohem Schalldruckpegel. Universell einsetzbar in allen Geräten, wo wenig Platz zur Verfügung steht.

Rectangular miniature speaker


with high power handling and high efficiency. Thanks to its compact dimensions, suitable for signal output in machines and other equipment where space is at a premium.



Fullrange Speaker

K 20.40

GERMANY
VISATON



Technische Daten

Nennbelastbarkeit	1 W
Musikbelastbarkeit	2 W
Impedanz	8 Ω
Übertragungsbereich (-10 dB)	300 – 20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	76 dB (1W/1m)
Resonanzfrequenz	500 Hz
Anschluss	2,8 x 0,3 / 2,8 x 0,3 mm (Lötösen)
Gewicht netto	0,007 kg
Mindestbestellmenge	1000 Stück
Lieferzeit	4 Monate
Verpackungsart	Industrie-verpackt
Preis auf Anfrage	

Technical Data

Rated power	1 W
Maximum power	2 W
Impedance	8 Ω
Frequency response (-10 dB)	300 – 20000 Hz
Mean sound pressure level	76 dB (1W/1m)
Resonance frequency	500 Hz
Terminal	2,8 x 0,3 / 2,8 x 0,3 mm (solder lugs)
Net weight	0,007 kg
Minimum order quantity	1000 pieces
Delivery time	4 month
Packaging	bulk packed
Prices on request	