

all empty ABS 2828 18 G



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 2828 18 G
Artikelnummer: 5880372
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074039071
E-Nummer:
 Finland: 3423765
 Italien: 7410145
 Schweden: 2539719
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

| Abmessungen: | Länge | Breite | Höhe | Auswertung: |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------|------|---|
| mm: | 278 | 278 | 180 | Schutzart (EN 60529): IP 66/67 |
| inch: | 10.9 | 10.9 | 7.1 | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08 |
| Materials: | | | | Elektrische Isolierung: Voll isoliert |
| Material: all empty | | | | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja |
| Unterteilfarbe: RAL 7035 | | | | Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB |
| Deckelfarbe: RAL 7035 | | | | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650 |
| Deckelfüllung: Polyamid | | | | NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 |
| Deckelschraubenmaterial: | | | | Zertifikate: |
| Deckelschraubenfarbe: Grau | | | | Fimko |
| Dichtungsmaterial: Polyurethan | | | | Europe EN 62208: 2003 |
| Temperatur Bereich: | | | | |
| Kurzzeit: | -40 ... 80 °C | | | |
| Dauergebrauch: | -40 ... 60 °C | | | |
| Kurzzeit: | -40 ... 175 °F | | | |
| Dauergebrauch: | -40 ... 140 °F | | | |
| Zubehör: | | | | |
| EKOVT | Montageplatte | | | |
| EKOXT | Montageplatte Pertinax | | | |
| EKV 22 | Tragschiene TS 35 | | | |
| EKOZR | Zwischenrahmen (50 mm hoch) | | | |

