

密閉式アジャストハンドル

ADJUSTABLE HANDLES FOR AIRTIGHTNESS



A-309
亜鉛合金製

特 徴 Feature

- 突起のないフラットなデザイン
- 押ボタンによるワンタッチオープン
- 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。
- 防水タイプ (Oリング・パッキン使用)
- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
- Flush type Non-protrusion from the panel surface
- One-touch unlocking by pushing the button.
- Fine adjustment of the door tightness can be made with the adjustment screw.
- Waterproof (O-ring and packing are used)
- Lock has a reversible key and dustproof shutter.

- 仕 様 ●材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: サチライトクロムめっき (MZCr)
 - 適用板厚: 1~4mm
 - 付 属 品: キー2本
- 用 途 ●保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機
- 納 期 ●標準在庫品

- Specifi- ●Material: Zinc alloy (ZDC)
- cations ●Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Applicable panel thickness: 1 to 4 mm
 - Accessories: Two keys
- Specific- ●Any device which needs thermal
- use insulation, dustproof or tight sealing, oscillation devices and specially equipped vehicles, engine dynamo





A-309-1S




A-309-2D



キーNo.T0230
Key



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	 RoHS	 CAD	備 考 Remarks	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	H ₁	(H ₂)	P ₁	P ₂	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-309-1S-1	●	2D/3D	鍵付き With lock	109	20	13	90	91	12	56	16	34	35	27	46	25	0~15	480	01438	¥3,050	5個~	¥2,930
A-309-1S-2	●		鍵なし Without lock															475	01695	¥2,750	5個~	¥2,640
A-309-1D-1	●		鍵付き With lock			28									68	40	15~30	490	01439	¥3,100	5個~	¥2,980
A-309-1D-2	●		鍵なし Without lock															485	01696	¥2,750	5個~	¥2,640
A-309-2S-1	●	2D/3D	鍵付き With lock	85.5	19	12.5	70	71	11	41	12	24	25	26	43	25	0~15	280	01697	¥2,800	5個~	¥2,688
A-309-2S-2	●	2D/3D	鍵なし Without lock															275	01698	¥2,450	5個~	¥2,352
A-309-2D-1	●	2D	鍵付き With lock			28									65	40	15~30	290	01699	¥2,800	5個~	¥2,688
A-309-2D-2	●	2D	鍵なし Without lock															285	01700	¥2,450	5個~	¥2,352

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密 閉

平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

ADJUST HANDLES
アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ