

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION



COPYRIGHT

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

E




REVISED

FJB0-0166-03



11MAR03

H.H

T.K



SECT "A"-"A"



SECT "B"-"B"

注記



材料 : 銅合金



仕上げ : 材料めっき

全面ニッケル下地めっきの上に

接触部 : 金めっき

圧着部 : 半田めっき



仕上げ : 全面鍍メッキ



仕上げ : 材料めっき

全面ニッケル下地めっきの上に

接触部 : 金めっき

圧着部 : 鍍めっき

5. 使用コネクタ型番 : X-316456-X, X-353369-X

: X-353463-X



一般公差

10以下 : ±0.2

10を越え 30以下 : ±0.25

30を越え 100以下 : ±0.3

角度 : ±3°

NOTES;



MATERIAL : COPPER ALLOY.



FINISH : PRE-PLATED

NICKEL PL ALL OVER

CONTACT AREA : GOLD PL.

BARREL AREA : TIN-LEAD PL.



FINISH : TIN PL ALL OVER.



FINISH : PRE-PLATED

NICKEL PL ALL OVER

CONTACT AREA : GOLD PL.

BARREL AREA : TIN PL.

5. USED CONNECTOR P/N : X-316456-X, X-353369-X

: X-353463-X



GENERAL TOLERANCE

10± : ±0.2

30± >10 : ±0.25

100± >30 : ±0.3

ANGLES : ±3°



316458-4



1-316458-2



316458-2

仕上

P/N

FINISH

WIRE RANGE

適合電線断面積

0.5~1.25mm²(AWG16~20)

INSULATION DIA

被覆外径

φ 1.85~2.8 mm

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

K.IINO

28OCT98

CHK

J.TANIGAWA

28OCT98

APVD

S.KUBOUCHI

28OCT98

PRODUCT SPEC

製品規格

APPLICATION SPEC

取付適用規格

114-5182

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:

単位 : 概

MM

TOLERANCES UNLESS

OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差

0 PLC

±

1 PLC

±

2 PLC

±

3 PLC

±

4 PLC

±

ANGLES

±

FINISH

仕上

2

3

4

MATERIAL

材料



tyco

Electronics

Tyco Electronics AMP K.K.

Kawasaki, Japan

NAME

名称

RECEPTACLE GND CONTACT
HYBRID SF DRAWER CONNECTOR

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

番号

RESTRICTED TO

A3

00779

C-316458

SCALE

1:1

SHEET

1

OF

1

REV

E