

# キースイッチTKS-36型

## KEYSWITCHES TKS-36



S-36-90-B-2

キーNo.300  
Key

PAT.PEND.

## 特徴 Feature

- カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
- スイッチ部にはJIS C4505型相当品を使用
- マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることができます。

- Varied contact structures can be used by changing cam.
- Switch uses JIS C4505 type or equivalent.
- For microswitch, installation plate, stopper and cam installing direction can be changed.

仕様

- 製品質量: 93g
- 材質: 本体/快削黄銅棒(C3604BD)  
キー/黄銅板(C3713P)
- 表面仕上: 本体/クロムめっき(MBCr)  
キー/ニッケルめっき(MBNi)
- 鍵番号: 300
- 付属品: キー2本

用途

- 各種コンピュータ・電源装置
- 標準品...納期お問合せください
- 鍵違いも製作致します。お問合せください。





Specifications

- Mass: 93g
- Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD)  
Key: Brass plate (C3713P)
- Finish: Main body: Chrome plating (MBCr)  
Key: Nickel plating (MBNi)
- Key No.: 300
- Accessories: Two keys

Specific use

- Various computers and power supplies

[S-36]

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

## 分類について

S-36キースイッチは錠前とマイクロスイッチの組合せにより多種類のキースイッチの製作が可能であり標準品として8種類があります。

詳細については1460ページ「キースイッチ分類表」をご参照ください。

(注)標準品以外の組合せについても製作致します。

## マイクロスイッチについて

JIS C4505型相当の詳細は1493ページ「マイクロスイッチ」をご参照ください。

## For classification


S-36 keyswitch has many various kinds with combination of lock and microswitch and the standard are eight kinds. For details, see "Table of Keyswitch Classification" on page 1460.

Note: Combinations other than the standard are available.

## For microswitch

For details of JIS C4505 type or equivalent, see "Microswitches" on page 1493.

## ■オーダー方法[例] Order format



商品番号 Product No.	RoHS CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
S-36-90-B-1同番 Keyed alike		40259	¥3,400	5個~	¥3,270
S-36-90-B-2同番 Keyed alike		40261	¥4,000	5個~	¥3,840
S-36-90-B-3同番 Keyed alike		40263	¥4,600	5個~	¥4,420
S-36-90-BC-1同番 Keyed alike		40265	¥3,600	5個~	¥3,460
S-36-90-BC-2同番 Keyed alike		40267	¥4,200	5個~	¥4,040
S-36-90-BC-3同番 Keyed alike		40269	¥4,800	5個~	¥4,610
S-36-180-B-2同番 Keyed alike		40271	¥4,000	5個~	¥3,840
S-36-180-ABC-2同番 Keyed alike		40273	¥4,400	5個~	¥4,230

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。※大量のご注文は更にお安くなります。

# マイクロスイッチ

MICROSWITCHES



S-3用  
For S-3

## スイッチ部 特 性

- 定 格: AC125V・3A(抵抗負荷)  
DC30V・3A(抵抗負荷)
- 絶縁抵抗: 100MΩ以上(DC500Vメガ)
- 最小適用負荷: DC5V・160mA(抵抗負荷)
- 耐 電 圧: (50／60Hz、1分間)  
非連続端子間 AC1000V  
各端子と非充電金属部間 AC1500V
- 耐 振 動: 10～55Hz 複振幅1.5mm
- 耐 衝 撃: 300m/s<sup>2</sup>
- 初期接触抵抗: 50mΩ以下
- 温度上昇: 30°C以内
- 使用周囲温度: -25～+85°C(氷結しないこと)
- 使用周囲湿度: 85%RH以下(結露しないこと)
- 耐 久 性: 機械的 100万回以上  
電気的 7万回以上
- 認定規格: U.L.

※特注スイッチとして、微小負荷形(金接点)も組み込み可能です。

S-3・S-36用

## Switch characteristic

- Rated: AC125V 3A (resistance load)  
DC30V 3A (resistance load)
- Insulation resistance: 100MΩ or more (DC500V mega)
- Min. applicable load: DC5V・160mA (resisted load)
- Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute)  
Between non-continuous terminals: AC1000V  
Between each terminal and non-charged metal: AC1500V
- Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm
- Impact resistance: 300m/s<sup>2</sup>
- Initialization contact resistance: 50mΩ or less
- Temperature rise: 30°C or less
- Ambient temperature: -25°C to +85°C (non-freezing)
- Ambient humidity: 85%RH or less (non-condensing)
- Durability: Mechanical: 1,000,000 times or more  
Electrical: 70,000 times or more
- Approved standard: U.L.

※Very small load type (gold contact) can be incorporated.