





注;
1. 適用製品規格: 108-5410
2. 適用製品型番: 表1参照
3. 取扱説明書: 411-5638
△表2参照

NOTES;
1. PRODUCT SPEC: 108-5410
2. APPLICABLE CONN, P/N: SEE FIG. 1
3. INSTRUCTION SHEET: 411-5638
△SEE TABLE 2



△表2 (TABLE 2)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PCR))



プラグハウジング (PLUG HOUSING)	3	179938-□
	6	□-179862-□
適用製品 (APPLICABLE PRODUCT)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

表1
TABLE. 1

自然色(NATURAL)	3	316062-1
プレート色調 (PLATE COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

A	変更	FJ00-0953-98	T.Y.	N.Y.	22.AUG '95
O	作成	FJ00-2472-95	N.Y.	Y.K.	22.AUG '95
LTR	変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE

Copyright ©1993
AMP (Japan), LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright ©1993
AMP (Japan), LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

AMP

日本エー・エム・ピー株式会社
Tokyo, Japan

組合電線断面径 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)
— mm ² (AWG —)	1.3 ~ 2.8 mmφ	アンプ パワー ダブルロック コネクタ
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	3極 6.5mmピッチ ダブルロック プレート
6/6 ナイロン (UL94V-0) 5/5 NYLON GLASS FILLED (UL94V-0)	—	AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 6.5mm PITCH DBL LOCK PLATE 3Pos
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	LOD	番号 (No.)
10以下: ±0.2 10を超え30以下: ±0.25 30を超え100以下: ±0.3 角: ±3°	B	J
尺度 (SCALE)	REV.	SHEET
—	A	1 OF 1

C-316062