







回路番号
(タイプA: 番号1
タイプB: 極数末尾番号)

一般公差	
10以下	± 0.2
10を越え30以下	± 0.25
30を越え100以下	± 0.3
角 度	± 3°



パネル取付寸法 △
(公差: ±0.1)



- 注: △ 6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- △ 2 極品Kのみ適用
- △ 1 適用パネル厚寸法 0.8~1.6 mm.
2. ハウジングはパネル打抜き側から挿入すること。
3. 適用コネクタ型番 170376 (AWG #20-26)
170377 (AWG #26-30)
4. 適用製品規格: 108-5118

回路番号 タイプ	極数 相対 ハウジング型番	寸 法																極数 相対 ハウジング型番	色	型 番
		K	J	H	G	F	E	D	C	B	A									
B (逆回路)	171880	18.2	22	23.5 (12)				15	16.1	17.9	6	4-	-6	2-	-6			青色	黒色	自然色
		15.7	19.5	21 (9.5)				12.5	13.6	15.4	5	4-	-5	2-	-5					
		13.2	17	18.5 (7)				10	11.1	12.9	4	4-	-4	2-	-4					
		4.2	10.7	14.5	16 (4.5)	2.5	4	7.5	8.6	10.4	3	4-	-3	2-	-3					
		3.7	8.2	12	13.5 (2)	2	3.5	5	6.1	7.9	2	4-	-2	2-	-2	172214-2				
A (標準)	171822	23.2	27	28.5 (17)				20	21.1	22.9	8							青色	黒色	自然色
		20.7	24.5	26 (14.5)				17.5	18.6	20.4	7			2-	-7					
		18.2	22	23.5 (12)				15	16.1	17.9	6	4-	-6	2-	-6					
		15.7	19.5	21 (9.5)				12.5	13.6	15.4	5	4-	-5	2-	-5					
		13.2	17	18.5 (7)				10	11.1	12.9	4	4-	-4	2-	-4					
回路番号 タイプ	K J H G F E D C B A	4.2	10.7	14.5	16 (4.5)	2.5	4	7.5	8.6	10.4	3	4-	-3	2-	-3			青色	黒色	自然色
		3.7	8.2	12	13.5 (2)	2	3.5	5	6.1	7.9	2	4-	-2	2-	-2	172213-2				

材料 (MATERIAL) 66ナロン (94V-0)	一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	名称 (NAME) E1 シリーズコネクタ パネルマウントタイプ キャップハウジング
色: 表参照	DR. <i>[Signature]</i> 5/7/80 CHK. <i>[Signature]</i> 5/30/80 DE. <i>[Signature]</i> 5/30/80 APP. <i>[Signature]</i> 5/30/80	SIZE B LOC J 番号 (NO.) C-172213
		尺度 (SCALE) 4 1 REV. G2 SHEET