


0111-3010-04

- Der Befestiger wird an einer Seite angeschraubt, die andere Seite ist abziehbar, die Verbindung ist „rüttelfest“
- Montage Loch: 30x10 mm
Klemmbereich: 0,8 bis 3,0 mm
Abzugskräfte: ca. 15, 30 oder 50 N
- Senkschrauben M4 oder Holzschrauben

Material: Gehäuse: GDZn, schwarz
Klipselemente: gesinterter Stahl




Abzugskraft F ~ N	Artikel-Nr.	Plattenmaß S	MOQ Stück
15	0111-3010-04-15-08	0,8 – 3,0	20
30	0111-3010-04-30-08	0,8 – 3,0	20
50	0111-3010-04-50-08	0,8 – 3,0	20

0111-3014-01

- Befestiger mit Erdungsfeder, Montage ohne Werkzeug
- Montageöffnung: 30x14 mm
Klemmbereich: 3,0 bis 6,5 mm
- Die Zähne der Erdungsfeder durchdringen auch lackierte Schnitkanten, eine elektrische Verbindung ist dadurch garantiert.
- Demontage von vorn und Entnahme des Verbinders durch Spezialwerkzeug

Material Gehäuse: GDZn, schwarz
Klipselemente: gesinterter Stahl



	Artikel-Nr.	MOQ/Stück
Lochbildabdeckung 30x14	0111-3014-01-LBA	1
Demontagewerkzeug	0111-3014-01-DW	1

Artikel-Nr.	Plattenmaß S	MOQ/Stück
0111-3014-01-30	3,0 – 3,7	20
0111-3014-01-40	4,0 – 4,5	20
0111-3014-01-50	5,0 – 5,5	20
0111-3014-01-60	6,0 – 6,5	20