






Empfohlenes Lochbild
Bestückungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein 1:1



- Anschlußloch $\phi 1.3^{+0.1}$
- Fixierloch $\phi 3.5^{+0.1}$



Aufschrift

1010 μ
G01

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 0.25 bis 0.60 N
Differenzweg ≤ 0.9 mm

Auf Verpackung
MARQUARDT
1010.6003 μ

G01 entspricht:
2(0.5)/250~50E3 T85



Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				ALLgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1010.6003	Index g
				PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH	Radien RADII	Original DIN A4	Maßstab SCALE 2:1				
						0-6	± 0.1	± 0.2						
						>6-15	± 0.15	± 0.3						
						>15-30	± 0.2	± 0.5						
						>30-70	± 0.3	± 10%						
						>70-120	± 0.4							
				>120-200	± 0.8									
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°								0 10 20 30 mm		Schnappschalter				
c				g	31243	08.02.01	pfu	CAD Medusa						Z
b				f	29167	02.11.00	pfu	gez./DRAWN BY 02.11.00 pfu						
a				e	21123	11.10.91	Wa	gepr./CHECKED BY						
III	14611	13.09.82	que	d				Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gl.Nr.vom 09.09.82		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78504 Rietheim-Weilheim				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY								