




# TOPJOB®

## Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemmen 1 (1,5) mm<sup>2</sup>

### Serie 2000

|                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 0,14 - 1 (1,5) mm <sup>2</sup> ①<br>800 V/8 kV/3 ②<br>I <sub>N</sub> 13,5 A (18 A)<br>Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 in<br>9 - 11 mm / 0.39 in ③ | AWG 24 - 16<br>600 V, 10 A ④<br>600 V, 10 A ⑤ | 0,14 - 1 (1,5) mm <sup>2</sup> ①<br>800 V/8 kV/3 ②<br>I <sub>N</sub> 13,5 A (18 A)<br>Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 in<br>9 - 11 mm / 0.39 in ③ | AWG 24 - 16<br>600 V, 10 A ④<br>600 V, 10 A ⑤ | 0,14 - 1 (1,5) mm <sup>2</sup> ①<br>800 V/8 kV/3 ②<br>I <sub>N</sub> 13,5 A (18 A)<br>Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 in<br>9 - 11 mm / 0.39 in ③ | AWG 24 - 16<br>600 V, 10 A ④<br>600 V, 10 A ⑤ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|



| Bestellnr.                                        | VPE                  | Bestellnr.                                        | VPE                  | Bestellnr.                                        | VPE                  |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2-Leiter-Durchgangsklemme</b>                  |                      | <b>3-Leiter-Durchgangsklemme</b>                  |                      | <b>4-Leiter-Durchgangsklemme</b>                  |                      |
| grau ⑤                                            | 2000-1201 ⑤ 100      | grau ⑤                                            | 2000-1301 ⑤ 100      | grau ⑤                                            | 2000-1401 ⑤ 100      |
| blau ⑤                                            | 2000-1204 ④ ⑤ 100    | blau ⑤                                            | 2000-1304 ④ ⑤ 100    | blau ⑤                                            | 2000-1404 ④ ⑤ 100    |
| orange ⑤                                          | 2000-1202 ⑤ 100      | orange ⑤                                          | 2000-1302 ⑤ 100      | orange ⑤                                          | 2000-1402 ⑤ 100      |
| rot ⑤                                             | 2000-1203 ⑤ 100      | rot ⑤                                             | 2000-1303 ⑤ 100      | rot ⑤                                             | 2000-1403 ⑤ 100      |
| schwarz ⑤                                         | 2000-1205 ⑤ 100      | schwarz ⑤                                         | 2000-1305 ⑤ 100      | schwarz ⑤                                         | 2000-1405 ⑤ 100      |
| gelb ⑤                                            | 2000-1206 ⑤ 100      | gelb ⑤                                            | 2000-1306 ⑤ 100      | gelb ⑤                                            | 2000-1406 ⑤ 100      |
| <b>2-Leiter-Schutzleiterklemme</b>                |                      | <b>3-Leiter-Schutzleiterklemme</b>                |                      | <b>4-Leiter-Schutzleiterklemme</b>                |                      |
| grün-gelb ⑤                                       | 2000-1207 ⑤ 100      | grün-gelb ⑤                                       | 2000-1307 ⑤ 100      | grün-gelb ⑤                                       | 2000-1407 ⑤ 100      |
| <b>Zubehör, artikelspezifisch</b>                 |                      | <b>Zubehör, artikelspezifisch</b>                 |                      | <b>Zubehör, artikelspezifisch</b>                 |                      |
| <b>Abschluss- und Zwischenplatte, 0,7 mm dick</b> |                      | <b>Abschluss- und Zwischenplatte, 0,7 mm dick</b> |                      | <b>Abschluss- und Zwischenplatte, 0,7 mm dick</b> |                      |
| orange                                            | 2000-1292 100 (4x25) | orange                                            | 2000-1392 100 (4x25) | orange                                            | 2000-1492 100 (4x25) |
| grau                                              | 2000-1291 100 (4x25) | grau                                              | 2000-1391 100 (4x25) | grau                                              | 2000-1491 100 (4x25) |

### Zubehör, Serie 2000

passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen  
(siehe Kapitel 13)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kammbrücker, isoliert,</b><br>I <sub>N</sub> 14 A,<br>lichtgrau<br>2-fach 2000-402 200 (8x25)<br>3-fach 2000-403 200 (8x25)<br>4-fach 2000-404 200 (8x25)<br>5-fach 2000-405 100 (4x25)<br>6-fach 2000-406 100 (4x25)<br>7-fach 2000-407 100 (4x25)<br>8-fach 2000-408 100 (4x25)<br>9-fach 2000-409 100 (4x25)<br>10-fach 2000-410 100 (4x25) |  | <b>Dreieckbrücker, isoliert,</b><br>⑥ I <sub>N</sub> = I <sub>N</sub> Klemme, lichtgrau<br>1-2 3-4 5-6 2000-406/020-000 100 (4x25) |  | <b>Beschriftungsstreifen, unbedruckt,</b><br>11 mm breit,<br>50m-Rolle<br>weiß 2009-110 1                                         |  |
| <b>Kammbrücker, isoliert,</b><br>I <sub>N</sub> 14 A,<br>lichtgrau<br>1-3 2000-433 200 (8x25)<br>1-4 2000-434 200 (8x25)<br>1-5 2000-435 100 (4x25)<br>1-6 2000-436 100 (4x25)<br>1-7 2000-437 100 (4x25)<br>1-8 2000-438 100 (4x25)<br>1-9 2000-439 100 (4x25)<br>1-10 2000-440 100 (4x25)                                                       |  | <b>Sternbrücker, isoliert,</b><br>⑥ I <sub>N</sub> = I <sub>N</sub> Klemme, lichtgrau<br>1-3-5 2000-405/011-000 100 (4x25)         |  | <b>WMB-Multibeschriftungssystem,</b><br>10 Streifen à 10 Schilder pro Karte,<br>für Klemmenbreite 3,5 mm<br>unbedruckt 793-3501 5 |  |
| <b>Bananenstecker,</b><br>⑥ für Buchsendurchmesser 4 mm,<br>farbig sortiert<br>215-111 50                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Prüfabgriff,</b><br>für max. 2,5 mm <sup>2</sup><br>grau 2009-182 100 (4x25)                                                    |  |                                                                                                                                   |  |
| <b>Prüfstecker,</b><br>mit 500mm-Leitung,<br>Ø 2 mm<br>rot 210-136 50                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Prüfstecker,</b><br>mit 500mm-Leitung,<br>Ø 2,3 mm<br>gelb 210-137 50                                                           |  |                                                                                                                                   |  |