


貫通型端子盤

Through-type Terminal Block

貫通型

ビス止め用




ピッチ／Pitch 16mm

型 名 Type Number	F2055E
定 格 Rating	AC600V 60A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 100MΩ 以上 DC500V 100MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	3000V 1 分間以上 AC3000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	14.0mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/4 単位／Unit mm



- 注文方法：型名 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは2.4N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 2.4 N・m.

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒 色 Black
2	導電埋込金具 Terminal	黄 銅 Brass	C3604B		ニッケルメッキ Nickel-Plated	
3	結線ビス Screw	黄 銅 Brass	C2700W	M5×0.8×12 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PW.SWセムスバインド Type③

極数／Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	45	61	77	93	109	125	141	157	173	189	205	221	237	253	269	285	301	317	333	349
B	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304	320	336