

Gerätesteckdose 70° / 10 A mit Schutzkontakt und Knickschutztülle, Winkelausführung
Mains appliance line plug 70° / 10 A with earthing contact and tension relieve



Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0 mm² und 3G1,5 mm².

Rewireable for supply line H05VV-F 3G1,0 mm² and 3G1,5 mm²

Technische Daten / Specification

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, Normblatt C 13
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

Abmessungen / Dimension

