







- 注:
- 適用製品規格: 108-5302
 - 適用コンタクト型番
リセ・コンタクト: 175152-□ (#20-#16AWG)
175151-□ (#26-#22AWG)
 - 嵌合相手側製品型番
ポスト・ヘッダ: □-176976-□
アセンブリ
(7.92mmピッチ 2極)
 - 取扱説明書: IS-503J



- 断 面 "A" - "A"
(SECT)
- NOTES:
- PRODUCT SPEC: 108-5302
 - APPLICABLE CONTACT P/N
RECE CONTACT: 175152-□ (#20-#16 AWG)
175151-□ (#26-#22 AWG)
 - MATING CONN. P/N
POST HEADER ASS'Y: □-176976-□
(7.92 PITCH 2POS)
 - INSTRUCTION SHEET: IS-503J



黒 (BLACK)	2	178125 -9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↑	↑ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	2	178125 -1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

包含電線断面 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 2極 7.92 mmピッチ プラグハウジング (1列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 7.92mm PITCH PLUG HOUSING 2Pos (SGL ROW)	
mm ² (AWG)		mmφ			
材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)		仕上 (FINISH)		一般公差	
DR. M. Shinde 6/9/90		DE. M. Shinde 6/9/90		10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR CHK DATE		SIZE LOC 番号 (No.) A3 J C-178125	
REVISED PER ECO-11-005140		RK HMR 05APR11		尺度 (SCALE) REV. D1 SHEET 1 OF 1	