




Anschlussarten Terminal Types





L = Anschlusslaenge
L = Terminal Length

LOE = Lötösen
Solder Eyelets



0606 = Anschluss 0.6 x 0.6 mm
Terminal 0.6 x 0.6 mm

1010 = Anschluss 1.0 x 1.0 mm
Terminal 1.0 x 1.0 mm



E25U = EE-Zone 2.5 mm mit Uebergabe
- with transfer

EE25 = EE-Zone 2.5 mm

UE = mit Uebergabezone 1.0 x 1.0 mm
with transfer zone 1.0 x 1.0 mm

Fehlende Masse und Angaben nach IEC 603-2 / DIN 41612
Missing information and dimensions per IEC 603-2

Ident - Nr. / Part No.: 594 567

Polzahl / No. of Contacts: 32

Reihe - Steckseite / Rows Loaded: AC

Bestueckung / How Loaded: GG

Anschlussart / Terminal Type: 1010

Anschlusslaenge L / Terminal Length L: 20, 0

Anforderungsstufe / Class: 207

Aufdruck / Logo: E

Gehaeuse - / Housing Material: 018

Sonderausfuehrung / Special: -

Consider protection memo from DIN 34

Dimension Nr.	Tolerances	Scale
	ALL Dimensions in mm	Material
	Date	Name
	Drawn 06.11.95	WEISS
	Checked 06.11.95	SCHAEFER
	Approved	
		Designation
		Federleiste D - BA 2
		Female Connector D - Type 2
		054810
		Part Group
		STV
		Part Type
		D

- 6. Dez. 95

ERNI Elektroapparate GmbH
D-73099 ADELBERG