

Datenblatt für SLS 20 B
Artikelnummer: 931825100


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 931 825-100
Beschreibung:	Bananenstecker berührungsgeschützt, konfektionierbar mit Schraubanschluss bis 1,5 mm ² , isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegeben wird. Kontaktfeder, Durchmesser 4 mm.
Typ:	SLS 20 B schwarz/black
System:	4 mm SchiebehülSENSsystem
Bestellnummer:	931 825-100
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	4 mm mit Lamellenfeder
Kontaktart:	gefederter Stift
Anschlussart:	schrauben
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 300 V
Bemessungsstrom:	16 A
Durchgangswiderstand:	5 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Kupfer-Beryllium
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	POM
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	