

Flachsteckhülsen mit HDPE Isolation und Stützhülse

Clips femelles plats avec isolation HDPE et douille-support

Flat receptacles with HDPE insulation and extra support-sleeve

6,3 mm

Werkstoff:

MS sn = Messing verzinkt
HDPE = High Density Polyäthylene

Temperaturbeständigkeit:

-10°C bis +105°C / 300 V max.
Schrumpftemperatur: 150°C

Bestellbeispiel:

Exemple de commande:
Example of order:


3903H

Matière:

MS sn = Laiton étamé
HDPE = High Density Polyéthylène

Résistant à une température de:

-10°C à +105°C / 300 V max.
Température thermorétractable: 150°C



Material:

MS sn = Tin-plated brass
HDPE = High Density Polyethylene

Temperature range:

-10°C up to +105°C / 300 V max.
Shrinking temperature: 150°C

mm ² (AWG)	für Steckungen pour languettes for tabs	Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-no.	øD mm	øD1 mm	L mm	A mm	Werkzeuge Outils Tools
0.5-1 (22-18)	6.3 x 0.8		3903H	1.7	5.5	34	9	3986S 3986H 3986F
1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		3906H	2.3	6	34	9	
4-6 (12-10)	6.3 x 0.8		3907H	3.4	8	35	10	