


コンテナハンドル CONTAINER HANDLES



FA-1825N-1A





FA-1825N-2A



FA-1825N-2A
A型フック
A hook section





FA-1825N-2B
B型フック
B hook section



〔FA-1825N-1A〕ハンドル受け金具タイプ
Handle receptor type

〔FA-1825N-2A〕ワンタッチキャッチタイプ
One-touch catch type



※FA-1825-1BはB型フックになります。
※FA-1825-1B has B hook section.

※FA-1825-2BはB型フックになります。
※FA-1825-2B has B hook section.

**FA-1825N**
ステンレス製

特 徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- フックとキーパーは衝撃に強い鍛造製です。
- ハンドル受け金具は回転防止機構付
- パイプガイドは樹脂軸受が内蔵されていますので回転がスムーズです。
- 大型扉に最適です。
- 左右兼用型
- Corrosion-resistance stainless steel is used.
- The hook and keeper is made of forged metal so that it has strong resistance against impact.
- The handle receptor is incorporated with the antirotation mechanism.
- The resin bearing is incorporated in the pipe guide so that smooth rotation is provided.
- Suitable for large doors.
- For both left-hand and right-hand use.

仕 様 ●材 質: ハンドル/ステンレス鋼板(SUS304)
軸受/ポリアミド66 (PA66)

- 表面仕上: 鏡面バフ研磨
- 特装车・コンテナ車・冷凍冷蔵車等
- 標準在庫品
- ハンドルとロッドは組立していません。パイプは別売です。
- 南京錠で施錠できます。(ハンドル受け金具タイプ)

Specifi- ● Material: Handle: Stainless steel plate (SUS304)
cations Bearing: Polyamide resin 66 (PA66)Specific- ● Finish: Mirror surface buffing
use ● Specially equipped vehicles, containers,
Remarks chill and cold storage vehicles.

● The handle and the pipe are not assembled. The pipe is optional.




● A padlock can be used for locking. (Handle receptor type)

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	(L)	(W)	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
FA-1825N-1A	●	2D	32	11	5,700	60803	¥21,000	4個～ ¥20,160
FA-1825N-2A	●	2D/3D	25	14	6,100	60804	¥20,000	4個～ ¥19,200
FA-1825N-2B	●	2D	25	14	6,060	60882	¥20,000	4個～ ¥19,200
FA-1825-G-2	●	2D			200	60763	¥1,000	10個～ ¥960

●: RoHS指令対応品

▲: RoHS指令に対応可能です。


※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル受け取付け方法
Installation method of
handle receptorフック&キーパー取付け方法
Installation method of hook & keeperストップワッシャー溶接
Stop washer to be weldedハンドル断面寸法
Handle cross
section dimensionワンタッチキャッチ使用例
Application example of
one-touch catch

FA-1825N-2Aはハンドル部が
ワンタッチキャッチ専用タイプですので
ハンドル受けは付属していません。
ワンタッチキャッチはFA-1810-C-2M、FA-810-C-3、
FA-1810-C-3、FA-1810-C-5が適合します。
詳細は178～190ページを参照してください。
FA-1825N-2A have the
handle that is used with one-touch catches,
and the handle receptor is no attached to
them. One-touch catches of FA-180-C-2L,
FA-810-C-3, FA-1810-C-3, FA-1810-C-5
fits. (optional)
See page 178～190 for detail.

FA-1825-G-2 単体での販売もしています。
FA-1825-G-2 also sold singly.FA-810-C-3
(別売)
(Optional)

FA-1810-C-3

アルミニウムパイプガイド(φ34用)もあります。165ページ参照
Aluminum pipe guides (for φ34) are also available.
See page 165.使用例
Example of
applicationハンドル・取手
つまみ・周辺機器

クレモン

ローラー
締め

SPECIALY-EQUIPPED HANDLES

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密 閉

平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ