

超重量用厚口抜き差し蝶番

SLIP-JOINT HINGES FOR HEAVY-DUTY USE

B-1365
ステンレス製

B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し
蝶番段付
蝶番クリーン
ヒンジ特装車
蝶番フリーザー
ヒンジ特殊
蝶番トルク
ヒンジ



ステー

周辺機器
(B)

SLIP-JOINT HINGES



B-1365-1-R



特 徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 右型・左型(本図・写真共右型です。)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Right or left type. (drawings and photo show the right type)

仕 様 ●材 質: ステンレス鋼板(SUS304)

●表面仕上: ヘアライン仕上

用 途 ●防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント

納 期 ●標準品・・・納期お問合せください

Specifi- ●Material: Stainless steel plate (SUS304)
cations ●Finish: Hairline finishSpecific- ●Sea-waterproof large doors, port
use facilities, ships, petrochemical
complexes and nuclear power plants

商品番号 Product No.		RoHS 10	CAD		L	W	t	φd	(φD)	製品質量(g) Mass	コード Code		単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
左型 Left type	右型 Right type		左型 Left type	右型 Right type							左型 Left type	右型 Right type		数量 Quantity	単価 Price
B-1365-1-L	B-1365-1-R		3D	2D/3D	200	160	8	18	34.5	3,100	11923	11924	¥15,000	4個～	¥14,400
B-1365-2-L	B-1365-2-R		3D	3D	150	120	6	16	28.5	1,400	11925	11926	¥8,200	4個～	¥7,872

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。