

TVAC40440

RG6 Videokabel 150 m

Mit dem RG6 Videokabel verbinden Sie einzelne Komponenten miteinander und sorgen für eine gute Übertragung der Daten. Der Kabelwiderstand beträgt 75 Ohm.



Produktbesonderheiten:

- Für Reichweiten von bis zu 150 m bei der Verwendung mit HD-SDI Kameras
- Länge: 150 m

Überreicht durch:

Logo



ABUS-TEST
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
+49 (8207) 959900

TVAC40440

RG6 Videokabel 150 m

Technische Daten

Kabelart	RG6
Anwendungsbereich	Innenbereich
Impedanz	75 Ohm
Isolierung	4,8 mm
Außendurchmesser	6,8 mm
Betriebstemperatur	−10° – 50° C

Überreicht durch:

Logo



ABUS-TEST
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
+49 (8207) 959900