



Symbol: PC 2819 13 G
Kod produktu: 5330360
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074005441
***El.number*:**
Finland: 3423705
Szwecja: 2539410
Włochy: 7401020

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:		Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:		278	188	130	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:		10.9	7.4	5.1	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 08/09
Materials:					Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Material:		Poliwęglan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor podstawy:		RAL 7035			Odporność UV: UL 508
Kolor pokrywy:		RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 5V
Material śrub do pokryw:		Poliamid			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Kolor śrub do pokryw:		Szary			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
Material uszczelki:		Poliuretan			Certyfikaty:
Zakresy temperaturowe:					Undewriters Laboratories (UL)
Krótkotrwale:		-40 ... 120 °C			Fimko
Praca ciągła:		-40 ... 80 °C			Europe EN 62208: 2003
Krótkotrwale:		-40 ... 250 °F			UL Canada
Praca ciągła:		-40 ... 175 °F			Gost R
Akcesoria:					
EKJVT		Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
EKJXT		Płyta montażowa Pertinax			
EKV 12		Szyna DIN 35			
EKV 22		Szyna DIN 35			
EKJZR		Nadstawka (50 mm)			

