

ステンレスコーナーヒンジ

HINGE



FB-1727
ステンレス製

特徴 Feature

- 滑らかに回転するベアリング内蔵
- 激しい扉の開閉に最適
- 左右兼用型
- Bearing is incorporated so turning is smooth.
- Suitable for heavy-duty use of door opening/closing.
- For both left type and right type.



- 仕様 ● 材質: ステンレス鋼铸件 (SUS304)
- 表面仕上: 鏡面バフ研磨
 - 縦2ヶ使用時参考扉質量: 40kg
- 用途 ● 冷凍冷蔵庫・試験機などの中型扉用
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● 本図の寸法は参考寸法です。取付けは現品を確認の上お願いします。

- Specifications ● Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Mirror surface buffing.
 - Door mass when using 2 pcs vertically (reference): 40kg
- Specific-use ● Middle-sized doors for refrigerator, inspection machine etc.
- Remarks ● Dimensions in the drawings are just for reference. Install this product after checking its actual dimensions.



FB-1727-1

FB-1727-2



蝶番・ステー
周辺機器



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装車
蝶番

FREEZER HINGES
フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)

商品番号 Product No.	RoHS 10+	CAD	L1	L2	H1	H2	t1	t2	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	φd	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
FB-1727-1		2D/3D	224	189	50	62	9	8	204	146	20	19	169	14	38	10	7	8.5×11.5	1,075	61514	¥9,500	5個～ ¥9,120
FB-1727-2		2D/3D	170	173	53	52	10	10	154	125	22	20	156	12	30	12	6	6.5×9.5	960	61515	¥9,400	5個～ ¥9,020

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。