

08.02.2012

Signalleuchten mit integrierter LED - 10 mm, Blende rund, 24 - 28 V

1.69.525.265/1400

Mit eingebautem Strombegrenzungswiderstand. Weitere Spannungen auf Anfrage.



Allgemein

Blendenform	Blende rund
Blendenfarbe	gelb
Bunddurchmesser	12,5 mm

Einbaumaße

Bauhöhe	3,2 mm
Einbautiefe	30,5 mm
Einbauöffnung	10 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse	Löt-/ Steckanschluss für 2,8 x 0,8 mm
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	gelb


Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung UB	24 - 28 V
Integrierter Strombegrenzungs-Widerstand	ja
Durchlass-Spannung UF bei 25°C	bei 20 mA Durchlass-Strom 2,4 V
Spannung UR bei 25°C	3 V
Durchlass-Strom IF	13 - 18,5 mA
Sperrstrom IR bei 25°C	100 µA
Verlustleistung Ptot bei 25°C	max. 120 mW
Lichtstärke	200
Schutzdiode	ja

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	2,44 g

Einbauöffnung



08.02.2012

