

引戸用フラッシュハンドル
SLIDING DOOR FLUSH HANDLESA-898
アルミニウム製

A-898-R

キーNo.1871
KeyA-898
裏面 (Rear)

特徴 Feature

- スライド扉用のハンドルです。
- 従来品(A-878-1)より薄型です。
- 指を掛けやすいハンドル形状です。
- ロッド長さを調節できます。
- 錠前は小型リバーシブルキーです。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)

- The handle for the sliding door.
- It is the form which is thinner so far than the current products (A-878-1).
- It is the handle form which a finger is easily put on.
- Rod length can be adjusted.
- The lock has the compact reversible key.
- The left-hand or right-hand use.(Drawings and photo show the right-hand use.)

仕様

- 材質: アルミニウム合金(ADC)
- 表面仕上: 焼付塗装(シルバーメタリック)
- 鍵番号: 1871
- 付属品: キー2本

用途

- 特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル
- 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1377ページ)を塗布してください。

納期




- ロッドの回り止め処置を必ず行なってください。
- 標準在庫品

Specific

- Material: Aluminum alloy(ADC)
- Finish: Baked(silver metallic)
- Key No.: 1871
- Accessories: Two keys

Specific

- The sliding doors for specially equipped vehicles, cold storage cars, bottle cars, etc.
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1377) to the sliding parts.
- Be sure to do the rotation stop of the rod.

使用例
Example of application

商品番号 Product No.	RoHS 10项 CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-898-L	2D/3D	左開き用 Left-hand use	380	03273	¥4,950	5個~	¥4,750
A-898-R	2D/3D	右開き用 Right-hand use	380	03274	¥4,950	5個~	¥4,750

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。