


NUMBER C-917725



REV	REVISION RECORD	DATE	DWN	APVD
E	REVISED PER ECR-16-012840	10SEP2016	BW	EW




表1
TABLE 1

部品番号 PART NO.	名称 PART NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED CTI: UL LEVEL2, 250~399V
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY



- 注 記:
1. 製品規格: 108-5459
2. 適用基板厚: 1.6mm
3. 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 917689
リセコンタクト: 917683
917684
4. キング位置は表2参照
5. 適用基板穴径: 0.9^{+0.1}₋₀
ドリル加工穴: 1.1^{+0.05}₋₀
表3参照

表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は -+ OR AMP	中国 CHINA(PRC)
-AMP 又は - OR AMP	韓国 KOREA



取付基板穴寸法 FIG. 1

表 2
TABLE 2

キング形状 TYPE OF KINK FORM	回路番号 CIRCUIT NO.												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	A	B	A	B	A	-	-	-	-	-	-	-	-

WITHOUT 無し	WITH 有り	NATURAL 自然色	5	2-917725-1
WITH 有り	WITH 有り	NATURAL 自然色	5	917725-1
BOSS ボス	KINK FORM キング加工	COLLOR 色 黒	Pos. 極数	PART NO. 型番

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC.: 108-5459
2. APPLICABLE P.C.B THK.: 1.6mm
3. MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING: 917689
REC. CONTACT: 917683
917684
4. KINKING POSITION (SEE TABLE2)
5. APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE: 0.9^{+0.1}₋₀
DRILLED HOLE: 1.1^{+0.05}₋₀
SEE TABLE3

TE TE Connectivity

適合電線新番 (WIRE RANGE) --- mm ² (AWG ---)	被覆外径 (INSULATION DIA.) --- mm φ	名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 5極 ポストヘッダーアッセンブリー (Vタイプ) 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 5P POST HEADER ASS'Y
材料 (MATERIAL) SEE TABLE 1 表1参照	仕上 (FINISH) SEE TABLE 1 表1参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm: ±0.2 10mm以下: ±0.25 30mm以下: ±0.3 角 度: ±3°
DR. 29 MAY. '95 Y. NOGUCHI	DE. 29 MAY. '95 Y. NOGUCHI	10mm以下: ±0.25 30mm以下: ±0.3 角 度: ±3°
CHK. 29 MAY. '95 Y. KASHIWA	APP. 29 MAY. '95 Y. KASHIWA	尺 寸 (SCALE) 3-1
		REV. E
		SHEET 1 of 1

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

単位: 全 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST