



Plugs and Sockets/Adaptors
Steckvorrichtungen/Adapter

Plugs/Couplings Industrial Stecker/Kupplungen Industrie



Plastic grounding-type plug, one-piece housing, IP 20, unbreakable, central lead-in, for cable cross sections up to 3 x 1,5 mm², 16 A, 250 V~

Kunststoff-Schutzkontakt-Stecker „Klappstecker“, IP 20, einteiliges Gehäuse, bruchfest, zentrale Einführung, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm², 16A, 250 V~

1702.0100.9 White/Weiß
1702.0500.3 Black/Schwarz



Rubber grounding-type coupling with plug locking, IP44, with bend relief and cap for splash-proof, locks all plugs with locking tags up to length of 7 mm, unbreakable, impact resistant Insert: Polyamid, Cap: Rubber, for cable cross sections up to 3 x 2.5 mm², 16 A, 250 V~

Gummi-Schutzkontakt-Kupplung, IP 44 mit Steckerverriegelung, mit Spritzwasserschutzkappe und Knickschutzhülle, verriegelt alle Stecker mit Führungsnocken bis 7 mm Länge, bruchfest, schlagfest, Einsatz: Polyamid, Kappe: Gummi für Kabelquerschnitte bis 3 x 2,5 mm², 16A, 250 V~

1806.1600.0 Black/Schwarz