

ラッチ式平面ハンドル
LATCH TYPE FLUSH HANDLESA-1151R-1・2
ステンレス製AP-151R-1・2
プラスチック製A-151R-1・2
亜鉛合金製

PAT. PEND.



特 徴 Feature

- 丸味のあるソフトなデザイン
- ワンタッチで開閉できます。
- A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
- 防塵性向上の為、鍵前部にシャッターを付けました。(標準装備)
- Round shape makes the appearance soft.
- Opening and closing can be performed by one touch.
- Dustproof and moistureproof, structure with and the dimensions compatible with A-151 series.
- For improvement in dustproof, lock has shutter. (Installed as a standard)

[A-1151R]

- 仕 様 ●材 質: 本 体/ステンレス鋼物(SUS304)
ケース/ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上: ビーズショット

[AP-151R]

- 仕 様 ●材 質: 本 体/AAS樹脂
ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
●標 準 色: ブラック・グレー・アイボリー

[A-151R]

- 仕 様 ●材 質: 本 体/亜鉛合金(ZDC)
ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
●表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)
●鍵 番 号: 400
●適用板厚: 1.2~3.0mm
●付 属 品: 取付け板・ビスセット・キー2本
●特装車・建機・鉄道車両・バス
●標準品・・・即納します
●ラッチとハンドルは運動しますので確実な閉
扉が確認できます。(内部解錠オプションの場
合は単動ラッチ仕様になります)
●専用ストライカーA-151-ST-2(355ページ)
もあります。
●建設機械仕様も開発中。(AP-151-RK)
●防塵シャッター付リバーシブルキー(R440)
もできます。
●扉の仕様によりラッチ部横の取付け穴が使用できない
場合用のセッティングプレートもあります。(特注品)
●AP-151シリーズ(樹脂製)のプレート取付けねじは
「タッピングねじ」を使用しております。ネジロック塗
布や高速回転ドリルでの取付け・締め過ぎは、ねじ部
破損の原因となります。(締付推奨トルク値: 1.5Nm)



[A-1151R]

- Specifi- ●Material: Main unit: Cast stainless steel (SUS304)
cations Case: Stainless steel plate (SUS304)
●Finish: Beads shot

[AP-151R]

- Specifi- ●Material: Main unit: AAS resin
cations Case: Cold rolled steel (SPCC)
●Standard color: Black, gray and ivory.

[A-151R]

- Specifi- ●Material: Main unit: Zinc alloy (ZDC)
cations Case: Cold rolled steel (SPCC)
●Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
●Key No.: 400
●Applicable panel thickness: 1.2 to 3.0mm
●Accessories: Two keys, installation
plate and screws

Specific-

- use ●Specially equipped vehicles,
Remarks construction machinery, trains, buses.
●Because the latch and the handle are
inter-locked, the user can confirm that the
door is closed securely. (When optional
inner release lock is used, the single
operation latch specification is applied.)
●Striker (A-151-ST-2) for exclusive use
is also available. See page 355.

- The specification for construction machinery
is under development. (AP-151-RK)
●The reversible key lock with the dust
shutter (R440) is also available.
●The screw for installing the plate of the
AP-151 Series (resin) is a tapping screw.
Coating the screw lock or inserting/
tightening the screw too tightly with
a high-speed rotary drill may damage
the screw parts. (recommended
tightening torque : 1.5Nm)



クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密 閉平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク


ワイヤ

ワイヤ

ワイヤ

ワイヤ


ワイヤ



裏面4ヶ所止め専用タイプも製作
致します。お問合せ下さい。



キーNo.400
Key

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price			
						鍵付き With lock	鍵なし Without lock	数量 Quantity	単価 Price
A-1151R-1-1	●	●	650	03138	¥11,000	5個~	¥10,560	5個~	¥9,600
A-1151R-2-1	●	●	540	03142	¥9,500	5個~	¥9,120	5個~	¥8,075
A-151R-1-1	●	●	680	01488	¥2,950	14個~	¥2,832	14個~	¥2,352
A-151R-2-1	●	●	580	01490	¥2,700	14個~	¥2,592	14個~	¥2,160
AP-151R-1-Black	●	●	370	01448	¥1,400	14個~	¥1,344	14個~	¥1,008
AP-151R-2-Black	●	●	370	01450	¥1,350	14個~	¥1,296	14個~	¥922
AP-151R-1-Ivory	●	●	370	01996	¥1,400	14個~	¥1,344	14個~	¥1,008
AP-151R-2-Ivory	●	●	340	02000	¥1,350	14個~	¥1,296	14個~	¥922
AP-151R-1-Gray	●	●	340	01997	¥1,400	14個~	¥1,344	14個~	¥1,008
AP-151R-2-Gray	●	●	340	02001	¥1,350	14個~	¥1,296	14個~	¥922

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.					L1	(L2)	L3	W1	W2	W3
SUS	ZDC	ZDC(逆ラッチ) (reversed latch)	樹脂 Resin	樹脂(逆ラッチ) Resin (reversed latch)						
A-1151R-1	A-151R-1	*A-151R-1G	AP-151R-1	*AP-151R-1G	83	105	73	102	93	90
A-1151R-2	A-151R-2	*A-151R-2G	AP-151R-2	*AP-151R-2G	73	95	63	92	83	80

逆ラッチタイプも同寸法です。 The reversed latch type has the same dimensions.
※逆ラッチ仕様は特注品です。 ※The reverse latch specification is made to order.