



Spezialkühlkörper
für DIL-IC

Special heatsinks
for DIL-IC



Dissipateurs spéciaux
pour CI-DIL

ICK ... L




Art. Nr. Art. No. Art. n°	Gehäuse for case pour boîtiers	Maße/ Dimensions [mm] L	R _W [K/W]
ICK 6 8 L	6/8 polig	8,5	83
ICK 14 16 L	14/16 polig	19,0	46
ICK 20 L	20 polig	25,0	34

ICK ... B



Art. Nr. Art. No. Art. n°	Polzahl No. of contacts Nbr. de contacts	Maße/ Dimensions [mm] L	R _W [K/W]
ICK 14 16 B	14/16 polig	6,3	50,0
ICK 24 B	24 polig	33,0	13,0
ICK 28 B	28 polig	37,0	11,5
ICK 36 B	36 polig	47,0	9,5
ICK 40 B	40 polig	51,0	8,5
ICK 1000 B	–	1000,0	–




ICK H

mit Klemmbügel



with clip



avec clip

Art. Nr. Art. No. Art. n°	Polzahl No. of contacts Nbr. de contacts	Maße / Dimensions [mm] L	R _W [K/W]
ICK 14 H	14	18	20
ICK 16 H	16	20,5	18
ICK 18 H	18	23	16
ICK 1000 H	–	1000	–

Andere Längen auf Anfrage.

Other lengths upon request.

D'autres longueurs sur demande.

Oberfläche schwarz eloxiert

Surface black anodised

Surface anodisée noire