



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 150/100 XHG  
**Artikelnummer:** 6013334  
**Beschreibung:** Gehäuse PC • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** extra hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074061225  
**E-Nummer:**  
Finland: 3435606  
Dänemark: 8212027873  
Norwegen:

Besteht aus: all empty

| Abmessungen: | Länge | Breite | Höhe |
|--------------|-------|--------|------|
| <b>mm:</b>   | 180   | 130    | 100  |
| <b>inch:</b> | 7.1   | 5.1    | 3.9  |

#### Materials:

**Material:** all empty  
**Unterteilfarbe:** RAL 7035  
**Deckelfarbe:** RAL 7035  
Polyamid

#### Deckelschraubenmaterial:

**Deckelschraubenfarbe:** Grau

**Dichtungsmaterial:** PUR

#### Temperatur Bereich:

**Kurzzeit:** -40 ... 120 °C  
**Dauergebrauch:** -40 ... 80 °C  
**Kurzzeit:** -40 ... 250 °F  
**Dauergebrauch:** -40 ... 175 °F

#### Zubehör:

MIV 150 Montageplatte  
MIN 10 Tragschiene TS 15  
MIN 15 Tragschiene TS 15  
MIV 10 Tragschiene TS 35  
MIV 15 Tragschiene TS 35  
FP A 150/180 Frontplatte  
HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)  
FP 22046 Wandbefestigungslaschen

#### Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 66/67  
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08  
Elektrische Isolierung: Voll isoliert  
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja  
UV Resistenz: UL 508  
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V  
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960  
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6

#### Zertifikate:

Europe EN 62208: 2003  
Gost R

