

**Rack PDU, Basic, ZeroU, 16A, 230V, (20)C13 & (4)C19;
IEC C20**
Part Number: AP7552



Technische Daten

Ergebnis

Nominelle Ausgangsspannung	230V
Maximum Total Current Draw per Phase	16
Ausgangsanschlüsse	(20) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19



Eingabe

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlußart	IEC-320 C20
Kabellänge	10 feet
Maximum Input Current per phase	16 A
Load Capacity	3,680 VA

Abmessungen

Nettogewicht	10.70 lbs. (4.86 kg)
Maximale Höhe	63.75 inches (161.93 cm)
Maximale Breite	2.20 inches (5.59 cm)
Maximale Tiefe	1.73 inches (4.39 cm)
Versandgewicht	12.70 lbs. (5.77 kg)
Frachthöhe	84 inches (213 cm)
Frachtbreite	6 inches (15 cm)
Frachttiefe	5 inches (13 cm)

Farbe	Black
-------	-------

Umgebung

Operating Environment	0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95 %
Operating Elevation	0-10000 feet (0-3000 meters)
Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C (-13 - 149 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 %
Storage Elevation	0-50000 feet (0-15000 meters)

Conformance

Begutachtung	CE, EN 60950, VDE
Standardgarantie	2 years repair or replace