

アイボルト(一般タイプ) 首長アイボルト EYE BOLTS



B-1130
ステンレス製

B-130
鉄製

B-1131
ステンレス製

B-131
鉄製



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装車
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー


周辺機器
(B)

PERIPHERAL EQUIPMENT




B-1130-16


B-1131-16




使用例 Example of application



悪い例 Incorrect examples



使用例 Example of application



●45度ぶりの使用荷重は、ボルトの座面が密着し、2個のボルトの向きが使用例のように同一平面にある場合に適用する。
●When applying a 45° suspending load, bolt bearing surface must be fully stuck and direction of two bolts be the same flat surface as shown in the figure.

材 質 Material		RoHS	CAD	備 考 Remarks	L	(H) (inch) 参考	H ₂	φD ₁	φD ₂	φD ₃	φD ₄	M	ナット Nut	使用荷重kN Working load		製品質量(g) Mass	コード Code		単 価 Price		量販価格 Bulk Price					
ステンレス Stainless	鉄 Iron	ステン Stainless	鉄 Iron			W	h	垂直吊り Vertical suspending	45度吊り(2個につき) 45° suspending (2pcs)	ステン Stainless	鉄 Iron	ステン Stainless	鉄 Iron	数量 Quantity	単価 Price		数量 Quantity	単価 Price								
		数量 Quantity	単価 Price																数量 Quantity	単価 Price						
B-1130-8	B-130-8	●	●	2D/3D	3D	15	33.3	17	32.6	20	6.3	16	8	13	6.5	0.79	40	10770	10358	¥220	¥90	32個～	¥213	70個～	¥87	
B-1130-10	B-130-10	●	●	2D/3D	3D	18	41.5	21	41	25	8	20	10	17	8	1.47	75	10771	10359	¥300	¥90	32個～	¥291	70個～	¥87	
B-1130-12	B-130-12	●	●	2D/3D	3D	22	51	26	50	30	10	25	12	19	10	2.16	130	10772	10360	¥430	¥110	20個～	¥417	60個～	¥107	
	B-130-12-35	●	●			35	51	26	50	30	10	25	12	19	10	2.16	140		13440		¥230				125個～	¥223
B-1130-16	B-130-16	●	●	2D/3D	3D	27	60	30	60	35	12.5	30	16	24	13	4.41	245	10773	10361	¥670	¥170	16個～	¥650	40個～	¥165	
	B-130-16-35	●	●			35	60	30	60	35	12.5	30	16	24	13	4.41	260		13441		¥300				70個～	¥291
B-1130-20	B-130-20	●	●	2D/3D	3D	30	71	35	72	40	16	35	20	30	16	6.18	430	10774	10362	¥1,150	¥290	12個～	¥1,116	40個～	¥281	
B-1130-22	B-130-22	●	●	2D/3D	3D	34	84	43	81	44	18.5	40	22	32	18	7.35	590	11620	10363	¥2,750	¥540	8個～	¥2,668	30個～	¥524	
B-1130-24	B-130-24	●	●	2D/3D	2D/3D	38	90	45	90	50	20	45	24	36	19	9.32	880	10776	10364	¥2,300	¥620	8個～	¥2,231	20個～	¥601	
B-1130-30	B-130-30	●	●	2D/3D	3D	45	110	55	110	60	25	60	30	46	24	14.7	1,745	10777	10365	¥5,000	¥1,400	4個～	¥4,850	10個～	¥1,358	
B-1130-36	B-130-36	●	●	2D/3D	3D	55	131.5	65	133	70	31.5	70	36	55	29	22.6	3,110	10778	10366	¥14,000	¥4,700	4個～	¥13,500	5個～	¥4,559	
	B-130-42	●	●		3D	65	150.5	75	151	80	35.5	80	42			31.9	4,200		12955		¥6,200			5個～	¥5,952	
	B-130-48	●	●		3D	70	170	85	170	90	40	90	48			42.3	6,000		12956		¥9,400			5個～	¥9,118	
B-1131-8	B-131-8	●	●	3D	3D	50	33.3	17	32.6	20	6.3	16	8	13	6.5	0.79	50	12954	13005	¥400	¥170	24個～	¥388	40個～	¥163	
B-1131-10	B-131-10	●	●	3D	3D	50	41.5	21	41	25	8	20	10	17	8	1.47	80	10779	10367	¥480	¥170	20個～	¥466	40個～	¥163	
B-1131-12	B-131-12	●	●	3D	3D	50	51	26	50	30	10	25	12	19	10	2.16	145	10780	10368	¥660	¥190	16個～	¥640	40個～	¥184	
B-1131-16	B-131-16	●	●	3D	3D	50	60	30	60	35	12.5	30	16	24	13	4.41	270	10781	10369	¥970	¥260	12個～	¥941	40個～	¥252	
B-1131-20	B-131-20	●	●	3D	3D	50	71	35	72	40	16	35	20	30	16	6.18	490	10782	10370	¥1,800	¥410	12個～	¥1,746	35個～	¥398	
B-1131-22	B-131-22	●	●	3D	3D	50	84	43	81	44	18.5	40	22	32	18	7.35	690	10783	10371	¥4,000	¥720	8個～	¥3,880	25個～	¥698	
B-1131-24	B-131-24	●	●	3D	3D	50	90	45	90	50	20	45	24	36	19	9.32	960	10784	10372	¥4,300	¥950	8個～	¥4,171	20個～	¥922	

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。