




Mechanical characteristics

cables

Mechanische Eigenschaften

Kabel

- (c) G13: 0.4/2.5, 2YCY 0.4/2.5-3.8, HF 2172 Amphenol, Telass 50 Bedea, (a)
(e) (d) (b) G50: 02Y(ST)CH 0.45/2.0-3.4, 02Y(ST)CY 0.45/2.0-3.4, 02YS(ST)CH 0.45/2.0-3.4, 02YS(ST)CY 0.45/2.0-3.4, 2.5C-2V, NCX1 391300 0.53/2.45-3.6 Filotex

interface dimensions acc. to assembly code

Steckgesicht nach Montageanleitung

IEC 60169-8 A0204

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
bayonet
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
Bajonett
Isolierung
Dichtung


Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
GD-ZnAl4Cu1
PTFE
NBR

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Ni5
Cu6Ni6

e d c b a	19059 12743 12551 12391 2213	30.07.07 13.01.01 17.05.01 08.03.01 31.10.89	MA BJ BJ BJ Loh	1989	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	07.09.	JB	
				gepr./appr.	22.02.94	PU	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC-Straight Plug BNC-Kabelstecker crimp		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K		J01002A1350	
Änd./rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces J01000A1350			
				Original: DIN A4			



Maße/dimensions: mm