

Enclosures

RETEX



Vertretung für Deutschland:

AXXATRONIC GmbH, Alemannenstrasse 10, 71296 Heimsheim

Telefon: (0 70 33) 46 66 1 - 0, Fax: (0 70 33) 46 66 1 - 23, www.axxatronic.de, info@axxatronic.de

Serie **110**



Hochwertiges Desktop-Gehäuse für die industrielle Anwendung von Steuer- und Anzeigeeinheiten.

Das Moderne und funktionale Design bietet dem Anwender eine maximale Ausnützung des Innenraumes sowie eine optimierte und schnelle Montage/Demontage für Servicezwecke.

Das Gehäuse besteht aus zwei seitlichen Aluminium-Strangpressprofilen mit hochstabilen Kunststoffecken aus ABS. In den Aluminiumprofilen sind Schienen für die Aufnahme von Leiter- oder Montageplatten bzw. weitere Komponenten bereits integriert.

Der Aufbau des Gehäuses erlaubt eine separate Demontage des Gehäuseober- und -unterteiles (z. B. für Servicezwecke). Der Wärmeaustausch wird durch die integrierten Lüftungsschlitze im Gehäuseober- und -unterteil gewährleistet.

Die Gehäuse werden in der Größe 5, 6 und 7 mit Griffen geliefert. Optional können die Abdeckungen der Griffen in weiteren Farben angeboten werden.

Die kleineren Gehäusegrößen werden mit vier rutschfesten Füßen und die größeren Gehäusetypen werden mit zwei rutschfesten und zwei Aufstellfüßen geliefert.

Temperaturbeständig bis 85° C (Kunststoffteile).

Material: Gehäuseober- und unterteil aus Aluminium von 1 mm Stärke, pulverbeschichtet, Farbe graphitgrau, Seitenteile aus Aluminium-Strangpressprofil (Qualität 6063), natur eloxiert.

Front- und Rückplatten aus Aluminium (Qualität 1070) von 1,5 mm Stärke (bei Gehäusetyp 1, 2, 3, und 4) und 2 mm Stärke (bei Gehäusetyp 5, 6 und 7).

Kunststoffecken und Klappfüße aus ABS, Farbe dunkelgrau ähnlich RAL 7021.

Lieferumfang:

Gehäusegröße 1, 2, 3, und 4: 1 Gehäuseoberteil, 1 Gehäuseunterteil, je 1 Front- und Rückplatte, 2 Aluminium-Seitenprofile, 4 Kunststoffecken, 8 Schnellverschlüsse, 4 rutschfeste Gehäusefüße.

Gehäusegröße 5, 6 und 7: 1 Gehäuseoberteil, 1 Gehäuseunterteil, je 1 Front- und Rückplatte, 2 Aluminium-Seitenprofile, 2 Kunststoffecken, 2 Kunststoffecken mit Griffen, 8 Schnellverschlüsse, 4 rutschfeste Gehäusefüße (davon 2 aufstellbar).

Optionen:

Für Gehäusegröße 5, 6 und 7 mit vier Kunststoffecken ohne Griffen Innenbeschichtung für EMV/RFI-Abschirmung.



Contentori portastrumenti da tavolo per applicazioni industriali di controllo e visualizzazione.

Design moderno mirato alla funzionalità, concepito per ottimizzare il montaggio sia del contenitore che del gruppo interno e per ottenere la massima capacità interna.

La struttura di base del contenitore costituita da due profilati laterali in alluminio estruso dotati di squadrette agli estremi.

I profilati includono binari per il fissaggio di circuiti e altri componenti. Squadrette frontali dotate di maniglie nelle misure 5, 6 e 7 con tappi personalizzabili con il colore dell'azienda.

Coperchio e base possono essere smontati separatamente.

Ventilazione posteriore in coperchio e base per facilitare l'evacuazione del calore.

Nelle misure più piccole include quattro piedi antiscivolo. Piedi frontali ribaltabili e piedi posteriori fissi.

Resiste a temperature di fino 85...C (parti in plastica).

Materiali e finiture: coperchio e base in lamiera d'acciaio, spessore 1 mm, verniciatura epoxy testurizzata, grigio grafite.

Profilati laterali in alluminio estruso di qualità 6063, anodizzato in argento. Pannelli in alluminio di qualità 1070, spessore 1,5 mm (misure 1, 2, 3, 4) o 2 mm (misure 5, 6, 7). Finitura in argento anodizzato opaco.

Squadrette e piedi ribaltabili in ABS iniettato altamente resistente, colore grigio scuro simile a RAL 7021.

L'unità di base include:





- (misure 1, 2, 3, 4): 1 coperchio, 1 base, 2 pannelli frontale / posteriore, 2 profilati laterali in alluminio, 4 squadrette, 8 bloccaggi, 4 piedi antiscivolo.

- (misure 5, 6, 7): 1 coperchio, 1 base, 2 pannelli frontale / posteriore, 2 profilati laterali in alluminio, 2 squadrette posteriori, 2 squadrette frontali con maniglia, 4 piedi antiscivolo (2 ribaltabili).

Opzioni:



- contenitore 5, 6, 7 senza maniglie (con 4 squadrette).





- verniciatura interna per blindaggio EMI/RFI.



CODE	A	B	C
31110001	150	70	140
31110002	200	70	200
31110003	225	80	170
31110004	250	90	200


CODE	A	B	C
31110005	300	100	220
31110006	350	120	260
31110007	400	130	300






**Serie
110**

31110001






**Serie
110**

31110002






**Serie
110**

31110003



**Serie
110**


31110004









**Serie
110**


RETEX

115




GLEICH FÜR GRÖSSEN 5-7
COMUNE ALLE MISURE 5-7





Serie
110

31110007



■ Montageplatte Ripiano di montaggio

- Die Montageplatte vereinfacht das montieren der Komponenten auf die integrierten Befestigungsschienen mittels M3-Schrauben und Muttern. (Nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Lieferumfang:** 1 Montageplatte

¥ *Facilmente montabile sul contenitore con quattro punti di fissaggio mediante vite /dado M3 (non inclusi).*

¥ *Fabbricato in acciaio, spessore 1 mm. Finitura con zincatura bianca.*

¥ **Unità di imballaggio:** 1 ripiano di montaggio.

CODE	Für Gehäusegröße Per contenitore	A	B
31110901	31110001	142	83
31110902	31110002	192	143
31110903	31110003	217	113
31110904	31110004	242	143
31110905	31110005	286.5	170
31110906	31110006	336.5	210
31110907	31110007	386.5	250

