




X-1534903-1




X-1534903-2



X-1534903-3



X-1534903-5




Notes

- 1 MATING PART EXECUTION ACC. TO 114-18304-001
- 2 SUITABLE CONTACTS: MQS :968220, 968221, 1534116  
 1,5mm CB :1241608  
 SEALING PLUGS 1394871 (0.63), 1394872 (1.5)
- 3 FORM CONDITIONED DELAY OF 0.8mm ADMISSIBLE
- 4 PREFERRED CONTACT MOUNTING SEQUENCE  
 1.) SEALING PLUG 1394871 AND 1394872  
 2.) 1,5mm CONTACTS FROM OUTSIDE TO CENTER. CAVITY:  
 1, 2, ..., 15; 46, 47, ..., 60  
 16, 17, ..., 30; 31, 32, ..., 45  
 3.) 0.63mm Kontakte
- 5 PARTS MUST BE ORDERED SEPARATELY ACC. TO THE TABLE BELOW

Bemerkungen

- 1 Schnittstellenausführung nach 114-18304-001
- 2 Passende Kontakte: MQS :968220, 968221, 1534116  
 1,5mm CB :1241608  
 Dichtstifte 1394871 (0.63), 1394872 (1.5)
- 3 Formbedingter Verzug von 0.8mm zulässig
- 4 Bevorzugte Bestückungsreihenfolge der Kontakte:  
 1.) Dichtstifte 1394871 und 1394872  
 2.) 1,5mm Kontakte von außen nach innen. Kammer:  
 1, 2, ..., 15; 46, 47, ..., 60  
 16, 17, ..., 30; 31, 32, ..., 45  
 3.) 0.63mm Kontakte
- 5 Teile müssen entsprechend der unteren Tabelle einzeln bestellt werden

CODINGS  
 Kodierungen



QTY.	QTY.	QTY.	QTY.	QTY.	ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	DESCRIPTION Benennung	ITEM POS.
					1-1355133-1	C	LEVER / Hebel	6
					0-1394908-3	A	SHIELD, 180° / Kappe, 180°	5
					0-1394910-2	B	SHIELD, 45° / Kappe, 45°	4
					1-1355122-2	C	SHIELD, 90° / Kappe, 90°	3
					1-1355118-1	D	RETAINER, 60POSN. / Halter, 60pol.	2
					2-1355123-9	E	CARRIER HSG. / Aufnahmegeh.	1
					2-1355123-3	E	CARRIER HSG. / Aufnahmegeh.	1
1-2-3-4 5-6-7-8	2-3-6-7	2-3-6-7	2-3-6-7	2-3-6-7				
9-1534903-5	3-1534903-5	3-1534903-3	3-1534903-2	3-1534903-1				
F (F1)	F (F1)	F (F1)	E	F (F1)				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.  
 DIESES ZEICHNUNGSSTÜCK WIRD DURCH UNS KONTROLLIERT.  
 ANMERKUNG: DIE FÜR TECHNISCHEN FORTSCHRITT STREBEN, SICH VERBESSERN  
 SIEH ANFANG, LICHTSTÄBELIGEN ANZEIGENSTAND ORDNUNG ZIEH UND ANFANG


DATE: 14MAY2002  
 CHK: B. Leonhardt  
 APVD: -

PRODUCT SPEC: 108-18829  
 VERARBEITUNGSSPEZ: 114-18521


NAME: CONNECTOR HOUSING., 60 POSN.  
 Steckverbindergehäuse., 60pol.  
 MQS + 1.5mm Clean Body Contacts

SIZE: A1  
 CAGE CODE: 00779  
 DRAWING NO.: 1534903


RESTRICTED TO: NUR FÜR: REV. FI




**1.1.1**  
 CARRIER HOUSING  
 Aufnahmegehäuse  
 MATERIAL: PBT-ASA-GF20  
 COLOUR: BLACK  
 Farbe: schwarz



**1.1.2**  
 SEALING  
 Dichtung  
 MATERIAL: MVQ  
 COLOUR: NATURE  
 Farbe: natur






REVISIONS		ÄNDERUNGEN		DATE		DWN		APVD	
P	LYN	DESCRIPTION		DATE		DWN		APVD	
PROJECT NO. EGAT00243		SEE SHEET 1							



**1.1**  
 CARRIER HOUSING  
 Aufnahmegehäuse  
 1-1355123-X


2-1355123-9	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-1355123-8	X								
2-1355123-7	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-1355123-6	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-1355123-5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-1355123-4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-1355123-3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-1355123-2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-1355123-1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PART NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
CODING									



**1.1.4**  
 SLIDE  
 Schieber  
 MATERIAL: PA66-GF30  
 COLOUR: BLACK  
 Farbe: schwarz



1-1355123-9	D	X	X	X	X	X	X	X	X
1-1355123-8	D	X							
1-1355123-7	D	X	X	X	X	X	X	X	X
1-1355123-6	D	X	X	X	X	X	X	X	X
1-1355123-5	D	X	X	X	X	X	X	X	X
1-1355123-4	D	X	X	X	X	X	X	X	X
1-1355123-3	D	X	X	X	X	X	X	X	X
1-1355123-2	D	X	X	X	X	X	X	X	X
1-1355123-1	D	X	X	X	X	X	X	X	X
PART NO.	REV.	1	2	3	4	5	6	7	8
CODING									

**1.1.3**  
 CAVITY BLOCK  
 Kammerblock




OTHER CODING POSITIONS  
 weitere Kodierpositionen

BLUE/blau	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BLACK/schwarz	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COLOUR Farbe	1	2	3	4	5	6	7	8	
CODING									




**1.2.1**  
 RECEPTACLE HOUSING COD. A  
 Buchsengehäuse Kod. A


MATERIAL: PA66-GF25  
 COLOUR: BLACK  
 Farbe: schwarz



**1.3**  
 CONTACT MODUL A  
 Kontaktmodul A  
 1394914-1 Rev. E




**1.2**  
 CONTACT MODUL B  
 Kontaktmodul B  
 1394914-2 Rev. E (E1)




**1.2.3**  
 SEALING-HOLDER A  
 Dichtungshalter A

MATERIAL: PBT-GF15  
 COLOUR: BLACK  
 Farbe: schwarz




**2**  
 RETAINER  
 Halter  
 1-1355118-1

MATERIAL: PA6-GF30  
 COLOUR: VIOLET  
 Farbe: violett



**1.3.1**  
 RECEPTACLE HOUSING COD. B  
 Buchsengehäuse Kod. B


MATERIAL: PA66-GF25  
 COLOUR: BROWN  
 Farbe: braun



**1.2.2** **1.3.2**


SEALING  
 Sammeldichtung

MATERIAL: MVQ  
 COLOUR: REDBROWN  
 Farbe: rotbraun



**1.3.3**  
 SEALING-HOLDER B  
 Dichtungshalter B

MATERIAL: PBT-GF15  
 COLOUR: BROWN  
 Farbe: braun



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDRUCK WIRD DURCH UNS KONTROLLIERT. ANMERKUNG: DIESE TECHNISCHEN DATEN SIND UNVERÄNDERLICH. SELBEN ANWENDEBARE VERFAHREN SIND ANZUWENDEN. DIMENSIONS: MASSENEINHEITEN: METR TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL GENERAL TOLERANCES		DWN: B. Sellien 140RT2002 CHK: B. Leonhardi 140RT2002 APVD: -		NAME: CONNECTOR HOUSING., 60 POSN. Steckverbindergehäuse., 60pol. MQS + 1.5mm Clean Body Contacts	
PRODUCT SPEC: ±DIN 16901-140 3 PLC: ±CENTRIC TO 5 PLC: ±NOMINAL DIM		PRODUCT SPEC: 108-18829 APPLICATION SPEC: 114-18521		SIZE: A1 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO.: 1534903	
MATERIAL: -		WEIGHT: - GEWICHT: -		RESTRICTED TO: NUR FÜR: REV: F1	
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE: 2:1 MASSSTAB: 2 VON 3	

