



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT 2004 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
J	—					
		D3		REVISED	ECR-08-018306	22JUL08
					TS	KB



注記 -A- 面より2mmの範囲で測定
 相手ハッジング (型番: 174952) と
所定の機能を満たして嵌合できること
3 プリント基板への取付けは、JIS-B1115
又は1122, M3X6ナベ (2種又は4種) の
タッピングネジで締め付けた後ハンダ付けする。
(締め付けトルク: 4kg-cm以下)

NOTE MUST BE KEPT BETWEEN -A- AND 2
 TO MATE WITH PLUG HSG
(P/N 174952) SMOOTHLY
3 RECOMMEND MOUNTING SCREW; M3X6 PAN HEAD,
CLASS 2 TAPPING SCREW SPECIFIED IN
JIS B1115, B1122
(TIGHTENING TORQUE; 4Kg-cm MAX)

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
一般公差	
0<X≤10	±0.2
10<X≤30	±0.25
30<X≤100	±0.3
ANGLE	±3°
角度	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.YAMAGUCHI 19FEB04	Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: 単位: 特 mm		CHK K.BETSUI 19FEB04	NAME 名称 070 SERIES MULTILOCK I/O CONNECTOR 20POSITION CAP HOUSING (W-B(H-TYPE))	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K.BETSUI 19FEB04	SIZE A2	
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5216	CAGE CODE 00779	
MATERIAL 材料 HSG:PBT TAB:SEE TABLE		APPLICATION SPEC 取付適用規格 —	DRAWING NO. 番号 175785	
ANGLES 仕上 SEE TABLE		WEIGHT —	RESTRICTED TO D3	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1	SHEET 1 of 1	